

Fonometro Digitale Portatile, Misuratore di Rumore con Display LCD, Tester di Decibel con intervallo 30/130bBA per Sale Server/Uffici con letture Min/Max

ID prodotto: D130-DECIBEL-METER



Questo fonometro digitale portatile è dotato di un microfono ad alta precisione che garantisce letture accurate dei decibel. Il grado di protezione IP54 consente di resistere alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto all'uso in vari ambienti. Il suo design compatto (50x162,6x29,2mm) e leggero (190g) lo rende facile da trasportare e da utilizzare in una vasta varietà di luoghi.

Questo lettore di rumore portatile è in grado di effettuare letture precise con un intervallo da 30 a 130dBA, una precisione di +/- 1,5dB e una risoluzione di 0,1dB.

Premendo un solo pulsante, è possibile passare dalla lettura minima a quella massima. Inoltre, è possibile scegliere tra letture veloci (1/8s) e lente (1s) in base alle esigenze. Le letture veloci catturano i cambiamenti da un momento all'altro per gli ambienti dinamici, mentre le letture lente garantiscono misurazioni più stabili per l'analisi del livello di rumore complessivo.

Il misuratore di disturbo digitale portatile è dotato di un display LCD di facile lettura con caratteri grandi per letture rapide e immediate e di una retroilluminazione opzionale per la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. L'indicatore della batteria sullo schermo tiene informato l'utente, mentre la funzione di autospegnimento di cinque minuti massimizza la durata della batteria. Il pulsante di memorizzazione dei dati consente di mantenere l'ultima lettura sullo schermo come riferimento.

Il misuratore di decibel è ideale per il monitoraggio di sale server, ced, uffici e per il collaudo di apparecchiature. Assicura dati in tempo reale per verificare le condizioni di rumore e di volume di un'area o di un'apparecchiatura.

Realizzato in resistente plastica ABS, il fonometro è leggero, compatto e comodo da trasportare. Il design antiscivolo garantisce una presa sicura, rendendolo ideale per le misurazioni in movimento in una varietà di ambienti di lavoro.

Il misuratore di decibel è dotato di pulsanti grandi e ben distanziati, che ne facilitano l'utilizzo anche indossando i guanti. Questo design assicura che gli utenti possano misurare i livelli sonori in modo accurato e confortevole, anche in ambienti in cui è necessario un equipaggiamento protettivo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Monitorare il rumore ambientale nelle sale server, nei ced e negli uffici
- Valutare i livelli audio in tempo reale di attrezzature o macchinari

Caratteristiche

- **MISURATORE DI SUONO:** Il lettore di rumore digitale, portatile, è dotato di un microfono ad alta sensibilità con un intervallo di misurazione di 30/130dBA e una precisione di +/- 1,5dB; Grado di Protezione IP54; Richiede 3 batterie AAA (non incluse)
- **SENSORE PRECISO:** Assicura letture accurate con impostazioni lente (1s) e veloci (1/8s) e una precisione fino a 0,1 decibel; Modifica il tempo di risposta e le letture min/max sul dispositivo con la semplice pressione di un pulsante
- **FACILE LETTURA:** Il grande display retroilluminato (con autospegnimento a 5 min) consente letture rapide e immediate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il pulsante di mantenimento dei dati consente di visualizzare l'ultima lettura sullo schermo
- **APPLICAZIONI:** Ideale per il monitoraggio dei livelli di rumorosità in vari ambienti come sale server, ced, uffici e ambienti industriali; Ideale per il collaudo di apparecchiature e valutazioni ambientali, fornendo misurazioni di rumorosità in tempo reale
- **PORTATILE:** Il tester di rumore è facile da riporre e trasportare grazie alle sue dimensioni (50x162,6x29,2mm) e leggero (190g); Realizzato in resistente ABS con un design antiscivolo, è ideale per le misurazioni in movimento in vari ambienti

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Lettura minima dei decibel 30dba
	Lettura massima dei decibel 130dba

Richiede 3x batterie AAA

Risoluzione 0.1dB

Precisione di +/- 1,5 dB

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Batteries (not included)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	6.5 in [165 mm]
Larghezza prodotto	2.0 in [49.9 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [28.5 mm]
Peso prodotto	3.7 oz [104 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	1.4 in [3.5 cm]
Larghezza del Pacco	4.2 in [10.6 cm]
Altezza del Pacco	8.4 in [21.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [200.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Misuratore di Decibel
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.