

Adattatore multiporta USB-C a HDMI 4K 30 Hz o VGA 1080p - Convertitore USB C con HUB USB a 3 porte e 100W Power Delivery - GbE - Cavo integrato da 12 cm

ID prodotto: DKT30CHVPD2



Questo adattatore multiporta USB-C trasforma un dispositivo MacBook Pro, USB-C™, Chromebook o Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 e versioni successive) in una workstation, ovunque si vada. Ideale per i viaggi, l'adattatore USB Type-C è dotato di ogni funzione, dalle indispensabili uscite video HDMI o VGA alle porte USB, nonché di pass-through PD a 100 W e porta Gigabit Ethernet. Tutto questo con un singolo cavo host integrato Thunderbolt 3 o USB-C di 30 cm, che offre una maggiore flessibilità per i collegamenti dei computer laptop e dei tablet più difficili da raggiungere.

Per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Questo adattatore multiporta USB-C è dotato di una porta HDMI e VGA che offre due opzioni di uscita video singola per le presentazioni nelle sale riunioni o la configurazione di un postazione di lavoro, incluso il supporto per un monitor ultra-wide.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'hub USB-C è dotato di pass-through PD che consente di utilizzare il caricabatteria del computer laptop per alimentare l'hub (richiede 12 W) e alimentare o ricaricare contemporaneamente il computer laptop.

L'hub USB-C a USB 3.0 fornisce una porta USB-C (alimentazione e dati) e due porte USB-A per collegare sia i dispositivi USB più recenti che quelli di generazione precedente. È inclusa una porta Gigabit Ethernet per la connessione LAN diretta.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA 6 IN 1:** mini dock USB-C con uscite video HDMI 4K 30Hz o VGA 1080p, 2 porte USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps) con 1 porta di ricarica BC 1.2, 1 porta USB-C (PD 3.0 100 W o 5 Gbps), porta Gbe; funziona con monitor HDMI ultra-wide (3440x1440)
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore multiporta USB-C con cavo integrato di 30 cm per un collegamento a lungo raggio per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 e computer posizionati su alzate
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** compatibile con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, laptop Thunderbolt 3 come HP, Dell, Lenovo, MacBook (processore Intel e chip M1) e Surface; l'adattatore funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design, l'adattatore multiporta USB Type-C in alluminio

resistente può essere facilmente trasportato in una borsa per computer laptop ed è quindi una soluzione pratica per le trasferte e i viaggi

- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Connessione host USB-C	Sì
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	6
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	AG6320
	FL5001
	FL7102
	RTL8153

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K a 30 Hz)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Porte interne	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)

		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - Ethernet Gigabit
		1 - HDMI
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.10 to 10.15, 11, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
	Power Delivery	100W
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to +45
	Temperatura di conservazione	-10 to +70
	Umidità	10%-85% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Black & Gray
	Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
	Lunghezza prodotto	2.0 in [5.2 cm]

Larghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	3.9 oz [110.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Larghezza del Pacco	6.8 in [17.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [146.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta USB-C
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.