Adattatore Multi-porta USB-C con HDMI e VGA per portatili - 3x USB 3.0 - Lettore Schede SD - PD 3.0 - Cavo integrato

ID prodotto: DKT30CHVSCPD

Trasformazione del computer laptop dotato di USB-C™ in una workstation mobile. Questo elegante e compatto adattatore multiporta USB-C semplifica il collegamento del laptop Windows o MacBook Pro a un monitor HDMI o VGA. Maggiore potenza alla giornata di lavoro, grazie a tre porte USB 3.0 (Type-A) con supporto di Fast-Charge, slot per schede SD™ e microSD™ e una porta Gigabit Ethernet.

L'adattatore multiporta universale USB Type C™ (compatibile con porta Thunderbolt 3) offre una maggiore produttività in sala riunioni o in classe. Collegamento del computer laptop a un monitor esterno:

• HDMI 4K (3840 x 2160p a 30 Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)

Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0 (fino a 85 W), l'adattatore multiporta USB-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e di alimentare le periferiche allo stesso tempo. PD 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si commutano le fonti di alimentazione (alimentazione bus e adattatore di alimentazione USB-C).

Possibilità di collegare i dispositivi USB tramite le tre porte USB 3.0 Type-A. Ogni porta USB consente sincronizzazione e ricarica rapida, per assicurare che tablet e smartphone siano sempre carichi e pronti per essere usati. Ciascuna porta offre 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W con tutte e tre le porte in uso.

Possibilità di accedere agli slot SD e microSD nello stesso tempo e spostare facilmente i dati da una scheda all'altra.

Per uso mobile, l'adattatore USB-C è leggero e alimentato tramite bus, con un cavo USB-C avvolgibile.

## Certificazioni, report e compatibilità




## Applicazioni

• Creazione di una workstation mobile, collegata a un monitor HDMI o VGA

• Riproduzione di presentazioni semplificata grazie al collegamento a un monitor HDMI in sala riunioni o in classe

• Connessione a Internet Gigabit dove il Wi-Fi® non è disponibile

• Ideale per lavorare con i supporti flash SD e microSD utilizzati nelle fotocamere e negli smartphone

• Dimensioni compatte con porte essenziali per spazi di lavoro temporanei o ridotti

## Caratteristiche

• MINI DOCKING STATION PORTATILE USB-C 9-IN-1: evita il fastidio di dover portare con sé più adattatori con porta video HDMI 4K a 30 Hz o VGA 1080p, 3 porte USB-A da 5 Gbps, slot SD, slot per microSD, 1 porta Gigabit Ethernet

• FLESSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE: la dock da viaggio è alimentata tramite bus USB e supporta il pass-through Power Delivery 3.0 fino a 100 W: 15 W riservati alla dock e fino a 85 W per la ricarica del laptop tramite adattatore di alimentazione USB-C

• ACCESSO SIMULTANEO A SD E MICRO SD: l'adattatore multiporta USB-C fornisce sia un lettore per schede SD/SDHC/SDXC che un lettore per schede MicroSD per un'ulteriore opzione di archiviazione dei dati o i backup e consente l'accesso simultaneo a entrambi

• PORTE PER RICARICA VELOCE: la docking station portatile con 3 porte USB 3.0 Type-A supporta la ricarica veloce BC 1.2 a 1,5 A per ricaricare tablet o smartphone su qualsiasi porta, con adattatore di alimentazione USB-C e computer laptop collegati

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON DISPOSITIVI E SISTEMI OPERATIVI: il dongle adattatore multifunzione può essere utilizzato con i dispositivi HP, Dell, Lenovo, MacBook, iPad Pro, Surface, Chromebook e Samsung Galaxy su Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS e Android

## Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Supporto di 4K | Sì |
| Porta(e) di ricarica rapida | Sì |
| Display supportati | 1 |
| Tipo bus | USB-C |
| Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1 |
| ID chipset | VIA/VLI - VL102<br>VIA/VLI - VL817<br>Parade - PS8338B<br>Parade - PS176<br>Analogix - ANX9833<br>ALCOR MICRO - AU84612<br>Realtek - RTL8153 |

## Prestazioni

| | |
|---|---|
| Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
| Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA) |
| Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz<br / > Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p<br / > |
| Specifiche audio | La porta HDMI supporta l'uscita audio |
| Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Supporto UASP | Sì |

| | |
|---|---|
| Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps |
| Auto MDIX | Sì |
| Supporto modalità Full Duplex | Sì |
| Specifiche generali | Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0, l'adattatore multiporta alimenta e ricarica il laptop e alimenta le periferiche allo stesso tempo, fornendo fino a 85 W di potenza di ricarica quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore.<br><br>Supporta la funzionalità Fast Role Swap di PD 3.0, per assicurare che i dispositivi collegati non vengano disconnessi quando l'alimentatore è scollegato dall'adattatore multiporta.<br><br>Ogni porta USB 3.0 fornisce fino a 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W quando tutte e 3 le porte sono in uso. La carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di corrente assorbita da ciascuno di essi.<br><br>Ciascuna delle tre porte USB 3.0 (Type-A) è anche una porta per la sincronizzazione e la ricarica rapida per caricare il tablet o lo smartphone. È possibile utilizzare una sola porta di ricarica rapida per volta. |

Connettore/i

| | |
|---|---|
| Tipo/i connettori | 1 - HDMI (19 pin)<br><br>1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)<br><br>3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)<br><br>1 - RJ-45<br><br>1 - Slot SD/MMC<br><br>1 - MicroSD<br><br>1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)<br><br>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) |

| | | |
|---|---|---|
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11<br><br>macOS 10.11 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0<br / ><br>Chrome OS™ |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Requisiti di sistema e cavi | Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0<br><br>Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio l'adattatore di alimentazione basato su USB-C del computer laptop) |
| | Nota | Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0.<br><br>L'adattatore può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0. Tuttavia, se la porta USB-C del computer laptop supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0, supporterà ancora il pass-through PD, ma non la funzionalità Fast Role Swap. Se la porta USB-C del computer laptop non supporta la tecnologia Power Delivery, non supporterà nemmeno il pass-through PD.<br><br>Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).<br><br>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.<br><br>Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. L'adattatore USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0 per fornire fino a 85 W di potenza di ricarica, quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore. |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Alimentazione USB |
| | Tensione di uscita | 5 DC |

| | | |
|---|---|---|
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Umidità | 10% ~ 85% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | Lunghezza cavo | 4.6 in [118 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 4.8 in [12.2 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.8 in [7.0 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.6 in [1.4 cm] |
| | Peso prodotto | 4.6 oz [129.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Package Length | 6.7 in [17.0 cm] |
| | Package Width | 5.7 in [14.6 cm] |
| | Package Height | 1.3 in [3.2 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 6.0 oz [170.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - adattatore multiporta |
| | | 1 - Manuale utente |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.