

USB-C Multiport Adapter - Mini USB-C Dock met Single Monitor VGA 1080p Video - 60W Power Delivery Passthrough - USB 3.1 Gen 1 Type-A 5Gbps, Gigabit Ethernet - Docking Station

Productcode: DKT30CVAGPD




Breid de connectiviteit van uw USB-C™ laptop uit met deze USB-C VGA multiport adapter. Deze adapter kan worden aangesloten op uw USB-C of Thunderbolt™ 3 apparaat om VGA videoweergave, een USB 3.0 (Type-A) poort met snellaadfunctie en een Gigabit Ethernet netwerkaansluiting toe te voegen. De adapter is compatibel met Mac, Windows® en Chrome OS™ en is daarmee de ideale accessoire voor uw MacBook, laptop, tablet, Chromebook, smartphone of ander USB-C apparaat (met ondersteuning van DisplayPort Alt Mode).

Met deze USB-C adapter kunt u uw USB-C laptop of apparaat op een extern VGA-scherm of -projector aansluiten zodat u interactieve presentaties in vergaderruimtes of klaslokalen kunt geven. Ondersteunt HD videoresoluties tot 1920 x 1200p bij 60 Hz.

Deze USB-C multiport adapter is compact en duurzaam en daarmee ideaal voor mobiel gebruik, omdat u slechts één adapter hoeft mee te nemen. Creëer een compleet werkstation met een Gigabit Ethernet poort en een USB 3.0 poort zodat u een bestaand USB apparaat kunt aansluiten of uw smartphone of tablet snel kunt opladen. De adapter heeft een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 (60 W) ondersteunt, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de multiport adapter te voeden.

De adapter is voorzien van een kabel (14,3 cm) voor eenvoudige configuratie en plug & play installatie, zonder dat aanvullende software of drivers vereist zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw laptop aan op een scherm/projector
- Verminder kabelwarboel in een kleine werkruimte
- Maak verbinding met een vast GbE-netwerk

Eigenschappen

- **4-IN-1 USB-C MULTIPOINT ADAPTER:** USB-C mini dock met 1080p VGA video, Gigabit Ethernet (GbE), 1x 5 Gbps USB Type-A 3.0 (BC 1.2) 1,5 A snellader poort & 60W Power Delivery passthrough voor opladen
- **ONTWORPEN VOOR MOBILITEIT:** compacte USB-C multiport adapter, geschikt voor mobiele gebruikers, thuiswerkers, op kantoor of in vergaderruimtes die zijn uitgerust met oudere VGA schermen/projectoren
- **VOEDING VIA LAPTOP OF EXTERNE ADAPTER:** Het dock kan via USB of een externe adapter worden gevoed; laad uw laptop via PD passthrough met uw USB-C voedingsadapter (7W voor het dock, 53W voor opladen)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** deze mini USB-C dock is compatibel met USB-C en Thunderbolt 3 laptops, ultrabooks, USB-C chromebooks, tablets en telefoons van merken zoals HP, Dell, Lenovo en MacBooks
- **OS ONDERSTEUNING:** Dankzij automatische installatie van drivers ondersteunt dit alles-in-1 USB-C travel dock (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps) vele besturingssystemen zoals Windows, macOS, Chrome OS

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee

Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA Labs - VL100 VIA Labs - VL813 NXP - PTN3355 Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 bij 60 Hz of 1920 x 1080 bij 60 Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery 1 - RJ-45
--------------------	--

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen. Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10 - 85 % RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.6 in [143 mm]
Lengte product	3.8 in [96 mm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	1.7 oz [49 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Breedte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [116.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - multiport adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.