

Adattatore multiporta USB-C a HDMI o Mini DisplayPort 4K 60Hz - Mini Dock USB Type C - Convertitore USB C con HUB USB a 4 porte e 100W Power Delivery - 10 Gbps - Cavo integrato da 12 cm

ID prodotto: DKT31CMDPHPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia DP 1.4 Alt Mode a supporto della risoluzione HDMI® 4K a 60 Hz e mini DisplayPort, i dispositivi MacBook Pro, Dell XPS o altri laptop o tablet dotati di tecnologia USB-C™ possono essere trasformati in una workstation ovunque si vada. L'adattatore multiporta USB Type-C fornisce un'uscita video HDMI 4K o mDP, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) inclusa una porta di ricarica BC 1.2, nonché una porta USB (10 Gbps), il tutto attraverso un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™; del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (30 cm) per un collegamento a più lungo raggio e una maggiore flessibilità.


Questa docking station portatile consente di collegare un computer laptop a un monitor Mini DisplayPort o HDMI 4K a 60 Hz (4096 x 2160p) per creare una potente workstation. Può essere utilizzata con un adattatore video mDP a DP per collegare un monitor DP e può anche essere collegata a un monitor ultra-wide.

L'hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 è dotato di una porta USB-C e tre porte USB-A che permettono di collegare i dispositivi USB di generazione precedente.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- ADATTATORE USB-C 6 IN 1: adattatore compatto con uscita video Mini DisplayPort o HDMI 2.0b con tecnologia DP 1.4 Alt-Mode fino a 4K60Hz ; hub USB 4 porte: 3 porte USB-A con 1 porta di ricarica BC 1.2, 2 porte USB-C (1 con pass-through PD, 1 per i dati)
- CAVO EXTRA LUNGO: adattatore multiporta USB-C con cavo integrato di 30 cm per un collegamento a lungo raggio per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite e computer posizionati su alzate
- PRESTAZIONI AFFIDABILI: alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- AMPIA COMPATIBILITÀ: funziona con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, laptop TB3 come HP, Dell XPS 13 9310, Lenovo X1 Carbon di 9a Gen., MacBook (processore Intel e Serie M), Surface Laptop 4; Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- 4K A 60 HZ CON DP 1.4 ALT-MODE: supporta risoluzioni 4K 60 Hz sui dispositivi host che supportano DP 1.4 Alt-Mode (processore minimo Intel di 11a generazione); sui dispositivi host che supportano DP 1.2 Alt-Mode, la risoluzione video massima è 4K a 30 Hz
- PORTATILE E COMPATTO: grazie al suo design compatto l'adattatore multiporta USB Type-C in alluminio resistente può essere facilmente trasportato in una borsa per laptop una soluzione pratica per le trasferte e i viaggi; funziona con porte USB-C da 5 Gbps

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	7
Audio	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Pass-through USB	Sì
ID chipset	Realtek - RTD2142S
	VIA Labs - VL103
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL160
	Terminus - FE8.1
<hr/>	
Prestazioni	
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps sulla porta USB-C, 10 Gbps sulle porte USB-A
Lunghezza max cavo	11.8 in [30 cm]
Risoluzioni digitali massime	4K a 60 Hz (sugli host che supportano DP 1.4), 4K a 30 Hz (sugli host che supportano DP 1.2)
<hr/>	
Connettore/i	
Tipi/i connettori	1 - HDMI (19 pin)
	1 - Mini DisplayPort
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

 Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.13 to 10.15, 11, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™, Ubuntu 18.04, 20.04, iPadOS, Android
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
-----------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	100W
Consumo energetico	15W

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	4.6 in [11.6 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.7 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.3 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.8 in [12.1 cm]
Larghezza del Pacco	6.5 in [16.4 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore multiporta USB-C

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

