

USB-C Dockingstation - Einzelner Monitor 4K 30Hz HDMI Docking station mit 85W Power Delivery, 4x USB-A 3.0 Hub, GbE, Audio - Kompaktes USB 3.1 Gen 1 Typ-C Dock - Mac & PC

Produkt-ID: DK30CHDPDUE



Dieser USB-C™-Dock bietet Ihnen alle Verbindungen, die Sie benötigen, um Ihre USB-C-fähigen Laptops oder Tablets in eine vollständige Workstation zu verwandeln, die einen einzelnen externen 4K HDMI®-Monitor unterstützt. Mit USB Power Delivery 2.0 (85 W) können Sie Ihren Laptop während der Arbeit mit Strom versorgen und aufladen, was bedeutet, dass kein separates Netzteil für Ihren Laptop mehr nötig ist. Es ist der perfekte Begleiter für Ihr MacBook Pro oder andere mit Thunderbolt™ 3 ausgestattete Laptops oder Tablets.

Das USB-C-Dock eignet sich ideal für kleinere Arbeitsbereiche oder geteilte Arbeitsbereiche, in denen nur ein externer Monitor verwendet wird. Mithilfe des Docks wird die Anzeige Ihres Laptops erweitert und mit einem HDMI-Bildschirm verbunden, der unter anderem folgende Auflösungen unterstützt: 4096 x 2160 bei 30 Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz, 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz.

Der Dock bietet vier USB 3.0-Anschlüsse (Typ-A), über die Peripheriegeräte wie Maus oder Tastatur angeschlossen werden können. Er verfügt außerdem über einen USB 3.0-Anschluss für ein schnelles Aufladen und Synchronisieren, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen 3.5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss.

Dieser universelle Dock ist kompatibel mit Mac und Windows® und unterstützt USB-C- und Thunderbolt 3-fähige Laptops.

Der DK30CHDPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Eine kostengünstige Dockingstation für Unternehmen und Büros, in denen die meisten Mitarbeiter nur einen einzigen Monitor verwenden
- Verbinden Sie ein Ultrawide oder Ultrawide Curved Monitor um eine Multi-Display Erfahrung zu emulieren mit erstaunlicher Bildqualität
- Effektiv in kleinen Arbeitsbereichen oder Arbeitsnischen mit begrenzten Platz für mehrere Bildschirme
- Ideal geeignet für vorübergehende oder geteilte Arbeitsbereiche (z. B. im Hotelgewerbe), in denen nur ein externer Monitor notwendig ist

## Merkmale

- **KOMPAKTES DOCK:** Dieses USB-C-Dock verfügt über einen einzelnen 4K 30Hz HDMI Videoausgang, 85W PD, 4x USB-A 3.0 (5Gbit/s) Ports (1 Schnellladung), Gigabit Ethernet, einen Headset-/Audio-Anschluss und 1m USB-C Kabel
- **UMFASSENDE GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** USB-C Dock unterstützt USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) Laptops wie HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 & Pro 7, Chromebook, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung, Google Pixel
- **85W POWER DELIVERY:** Die USB 3.1 Gen 1 Typ-C Dockingstation kann Workstation Laptops wie Lenovo ThinkPad P Series, HP Z Books & MacBook Pro 15/16 schnell aufladen, wenn mehr Leistung erforderlich ist
- **KOMPAKTE GRÖSSE:** Dieser USB-C Port-Replikator für Laptops wurde für kleine Arbeitsbereiche oder für die Arbeit von zu Hause aus entworfen und ist ideal für Workstations mit einem einzelnen Standard oder ultra-wide Monitor
- **UMFASSENDE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Automatische Installation des Treibers; universelles USB-C Dock ist kompatibel mit den wichtigsten Betriebssystemplattformen wie Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS und Android Handys

- CONNECTIVITY TOOLS: Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

---

## Hardware

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantiebestimmungen  | 3 Years                                                                                                                                                                                          |
| 4K-Unterstützung      | Ja                                                                                                                                                                                               |
| Schnellladeanschlüsse | Ja                                                                                                                                                                                               |
| Unterstützte Displays | 1                                                                                                                                                                                                |
| Schnittstelle         | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)                                                                                                                                                                          |
| Bustyp                | USB-C                                                                                                                                                                                            |
| Industrienormen       | USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0<br>USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2<br>DisplayPort 1.2<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 |
| Chipset-ID            | C-Media - CM6533<br><br>Parade - PS176<br><br>Realtek - RTS5440<br><br>Realtek - RTL8153<br><br>Realtek - RTS5411                                                                                |

---

## Leistung

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.0)<br>2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)                                                                    |
| Max. Digitalauflösungen    | HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz<br><br>UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz |
| Typ und Rate               | USB 3.0 – 5 Gbit/s                                                                                                        |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| UASP-Unterstützung        | Ja               |
| Kompatible Netzwerke      | 10/100/1000 Mbps |
| Auto MDIX                 | Ja               |
| PXE                       | Ja               |
| Full Duplex-Unterstützung | Ja               |

---

#### Steckverbinder

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Steckverbindertyp(en) | 1 - HDMI (19-polig)                        |
|                       | 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s) |
|                       | 1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)     |
|                       | 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)  |
|                       | 1 - RJ-45                                  |
|                       | 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)        |

---

#### Software

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11                          |
|                              | macOS 10.11 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 |

---

#### Strom

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Stromversorgung            | Mit Netzadapter |
| Power Delivery             | 85W             |
| Eingangsspannung           | 100 - 240 AC    |
| Eingangsstrom              | 2 A             |
| Ausgangsspannung           | 20V DC          |
| Ausgangsstrom              | 5 A             |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv         |

|                |      |
|----------------|------|
| Steckertyp     | N    |
| Stromverbrauch | 100W |

---

#### Umgebungsbedingungen

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                            |
| Lagertemperatur    | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                          |
| Feuchtigkeit       | 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | Schwarz          |
| Gehäusotyp     | Kunststoff       |
| Produktlänge   | 3.9 in [9.8 cm]  |
| Produktbreite  | 3.6 in [9.1 cm]  |
| Produkthöhe    | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Produktgewicht | 7.1 oz [200.0 g] |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 6.5 in [16.5 cm] |
| Paketbreite                 | 7.3 in [18.5 cm] |
| Pakethöhe                   | 3.7 in [9.5 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.6 lb [1.2 kg]  |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - Dockingstation                  |
|                    | 1 - 1 m USB-C-Kabel                 |
|                    | 1 - Universal-Stromadapter (UK, EU) |
|                    | 1 - Kurzanleitung                   |

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

3 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.