

USB-C Speakerphone Docking Station, Mini Conference Speaker en Audio Dock, USB-C naar VGA/4K HDMI, 2x USB-A Hub, MS Teams/Zoom/Softphone Vergadermicrofoon / Luidspreker

Productcode: DKTBRSPMPD



Deze USB Type-C Conference Speaker Mini Dock is uitgerust met een speakerphone, HDMI/VGA video-output, USB-C PD pass-through/data, USB-A x2 hub, ingebouwde USB-C hostkabel en tap/touch knoppen met LED-indicators. Dit apparaat vereenvoudigt de inrichting van uw werkplek en verandert elk bureau in een teleconferentieruimte. De Conference Speaker Dock wordt aangesloten op het hostapparaat met behulp van een ingebouwde, omwikkelbare USB-C hostkabel van 56 cm. Sluit deze hostkabel aan op een USB-C of Thunderbolt 3/4™ poort.

De Speakerphone Dock is geoptimaliseerd voor gebruik met Unified Communications (UC) platformen zoals Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, enz. Het dock heeft knoppen die intuïtief functies kunnen bedienen binnen de UC-omgeving:

- "Call" Knop - Gebruik deze knop om een inkomend gesprek te ontvangen en te accepteren.
- "Hang up" Knop - Gebruik deze knop om de verbinding met het huidige gesprek te verbreken of om een inkomend gesprek te weigeren.
- +/- Volume Knoppen - Gebruik deze knoppen om het volumeniveau van het systeem aan te passen.
- "Mute" Knop - Gebruik deze knop om de ingebouwde microfoon uit te schakelen.

Het dock is speciaal ontworpen voor Microsoft Teams maar is ook volledig compatibel met andere UC-toepassingen zoals Zoom, Skype en Google Meet.

Van stemmen op tot op een afstand van 2,3m met behulp van de dubbele microfoons (100 Hz tot 10 kHz) met echo- en ruiscorrectie. De microfoons zijn ideaal voor het opnemen van geluid in middelgrote vergaderruimtes (6-8 personen) of vanaf elke locatie in een thuishokantoor. De luidsprekers leveren 89dB (100Hz - 20kHz) storingsvrije high-definition audio.

Het speaker dock beschikt over snel te installeren aansluitmogelijkheden voor docking stations. Sluit een HDMI- of VGA-scherm aan voor eenvoudige video-output. De HDMI video-output ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz. De VGA video-output ondersteunt resoluties tot 1080p 60Hz.

De aangesloten laptop wordt gevoed en opgeladen door de USB-C power adapter van de hostcomputer aan te sluiten op de USB-C PD 3.0-poort. U kunt het speaker dock ook voeden via busvoeding. In deze configuratie kan de USB-C PD poort worden gebruikt om een USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) randapparaat aan te sluiten.

Het dock heeft ook een ingebouwde kabel van 56 cm voor een groter bereik, zodat de poort/connector minder wordt belast op 2-in-1 apparaten zoals de Surface Pro 7/8 of bij gebruik met laptops op een standaard. Het dockingstation ondersteunt Windows, macOS en Chrome OS. Maak verbinding met Thunderbolt 3/4 en USB Type-C laptops van HP, Lenovo, Dell en Apple.

Dankzij het geïntegreerde omwikkelbaar kabelbeheer kan de kabel worden opgeborgen om te voorkomen dat deze tijdens het transport in de knoop raakt. Het kleine oppervlak is ideaal voor hybride reizen tussen kantoor en virtuele vergaderingen thuis en op het werk.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Converteer elke werkplek in een teleconferentieruimte
- Ideaal voor hybride reizen tussen kantoor en virtuele vergaderingen thuis en op het werk
- Sluit een USB-C randapparaat aan op de downstream 5Gbps USB-C poort en gebruik de HDMI- of

VGA-poort om een externe monitor aan te sluiten

Eigenschappen

- **CREËER EEN MEETING ROOM ERVARING:** Ideaal voor hybride gebruik tussen kantoor, gedeelde werkplekken, vergaderzalen, work-from-home (WFH) virtuele vergaderingen; Deze conference speaker dock verandert elk bureau in een teleconferentieruimte
- **IDEAAL VOOR MS TEAMS:** Vergadermicrofoon geoptimaliseerd voor Microsoft Teams en compatibel met andere UC/softphone applicaties zoals Zoom, Skype & Google Meet; Call bedieningsknoppen werken met UC platform software (+/- volume, antwoorden/opvangen, mute)
- **FLEXIBELE SETUP:** USB Bus Powered of USB Power Delivery (100W) met externe USB-C power adapter (15W voor dock); 56cm omwikkelbare kabel voor groter bereik en om belasting van aansluitingen op 2-in-1 apparaten (Surface Pro 7/8) of laptops te verminderen
- **COMPATIBILITEIT:** Thunderbolt 4 & 3, USB-C; HP/Lenovo/Dell/MacBook/Chromebook; Ondersteunt Windows, macOS, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] en hoger), Chrome OS; HDMI 4K 60Hz output (DP 1.4 Alt Mode); Intel 11e/12e Gen Processors, Apple M1 / Pro / Max Chips
- **ALL-IN-ONE USB-C SPEAKERPHONE:** USB-C luidspreker, microfoon & multipoort adapter, HDMI 4K 60Hz HDR (DP 1.4 alt mode)/4K 30Hz (DP 1.2 alt mode) of VGA, 2x USB-A 3.2 Gen 1 hub (5Gbps), gedeelde USB-C 5Gbps poort of 100W PD pass-through (85W laptop charging)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	HDMI 2.0
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
Chipsetcode	VIA - VL103
	VIA - VL817-Q7

VIA - VL163

Realtek - RTD2142

Realtek - ALC5684

Realtek - ALC5520

Realtek - ALC1011

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	HDMI: Tot 4K (3840 x 2160p) 60Hz VGA: Tot 1080p (1920 x 1200p / 1920 x 1080p)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Algemene specificaties	Maximale Laptop Laadvermogen: 85W Luidspreker Output/Frequentie: 89dB/100Hz tot 20kHz Microfoons: 2x Omni-Directioneel (100Hz tot 10kHz) Bereik microfoon: 2,3 m radius (6-8 personen) SPL dB Rating: 89dB Afmetingen luidspreker: 42mm (Diameter), 11.5mm (Dikte)

Connector(en)

Externe poorten	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 >Linux® 3.5.x en hoger - Alleen LTS-versies
	ChromeOS

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt. Het dock kan worden aangesloten op de USB-C-poort van een host-laptop zonder ondersteuning voor USB Power Delivery. Als in deze configuratie echter een power adapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, zal deze geen stroom meer leveren aan je host-laptop. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.0 (5Gbps). Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Vermogensopname	15W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid	0% ~ 95% (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	22.0 in [56 cm]
Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.4 in [3.6 cm]
Gewicht product	13.8 oz [390.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	1.8 in [4.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Speakerphone Dock
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.