

Staffa di montaggio VESA per NUC/Client sottili o docking station per laptop, piastra compatibile VESA 75x75/100x100 per Mini PC

ID prodotto: DOCK-NUC-VESA-MOUNT



La staffa di montaggio VESA consente di montare in modo sicuro i NUC, i thin client o le docking station per laptop sul retro di un monitor o di uno schermo VESA 75x75 o 100x100.

Quattro slot a croce consentono il montaggio di Intel NUC o thin client industriali senza le staffe di montaggio incluse. Inoltre, due slot paralleli consentono il montaggio di docking station e altre periferiche con schema di montaggio 40x40. In questo modo si libera spazio prezioso sulla scrivania e si mantiene uno spazio di lavoro organizzato e privo di disordine.

La piastra di estensione VESA comprende un kit di hardware completo con viti di varie dimensioni e lunghezze. Queste sono utilizzate per montare NUC, Thin Client o docking station direttamente sull'adattatore della staffa di montaggio VESA, nonché per fissare la piastra di estensione VESA allo schermo.

I NUC, i thin client e le docking station montati sono meno accessibili e più saldamente fissati, riducendo il rischio di furto o manomissione. Questo rende la staffa di montaggio ideale per gli ambienti condivisi o pubblici, come gli hot desk degli uffici, le aule scolastiche, le banche e le biblioteche.

Funziona perfettamente con una serie di docking station per laptop, hub USB e dock KVM (venduti separatamente), tra cui 155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCKUE, HB31C2A1CGS e 129UE-USBC-KVM-DOCK.

**Certificazioni, report e compatibilità**

## Applicazioni

- Montaggio di un NUC, di un thin client o di una docking station per laptop sul retro di un monitor abilitato VESA
- Riduce il rischio di furto o manomissione di NUC, thin client e docking station montati

## Caratteristiche

- BRACKET DI MONTAGGIO VESA: consente di montare in modo sicuro NUC, thin client o dock per laptop compatibili sul retro di un monitor VESA 75x75 o 100x100, liberando spazio prezioso sulla scrivania e mantenendo uno spazio di lavoro organizzato
- CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO: Quattro slot a croce consentono il montaggio di Intel NUC o thin client industriali senza le staffe di montaggio incluse, mentre due slot paralleli permettono il montaggio di docking station con schema di montaggio 40x40
- HARDWARE DI MONTAGGIO: include un kit completo di hardware con viti di varie dimensioni e lunghezze per il montaggio di NUC, Thin Client o docking station sull'adattatore della staffa di montaggio VESA e per il fissaggio della staffa VESA a un monitor
- INSTALLAZIONE SICURA: i NUC, i thin client o le docking station montati sono comodamente nascosti e fissati in modo sicuro, riducendo il rischio di furto o manomissione; ideale per ambienti condivisi o pubblici come hot desk di uffici, aule e biblioteche
- ACCESSORI COMPATIBILI: Funziona con una serie di docking station per laptop, hub USB e dock KVM compatibili (venduti separatamente), come 155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCKUE, HB31C2A1CGS e 129UE-USBC-KVM-DOCK

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Opzioni di montaggio	Compatible VESA Mounting Point
Modello(i) di fori VESA	40x40 mm (StarTech.com)
	75x75 mm
	100x100 mm

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

---

Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [1.5 mm]
Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Larghezza del Pacco	12.3 in [31.3 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Supporto adattatore VESA per NUC  4 - Viti M3 x 15 mm  4 - Viti M3 x 5mm  4 - Viti M4 x 5 mm  4 - Viti M4 x 12 mm  4 - Viti M4 x 20 mm  4 - Viti M5 x 12 mm  4 - Viti M5 x 20 mm  4 - Rondelle  8 - Distanziatori  1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	--

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

