

2 m VESA-certifierad DisplayPort 1.4-kabel - 8K 60 Hz HDR10 - Ultra HD 4K 120 Hz-video - DP 1.4-kabel/-sladd - För skärmar/displayer - DisplayPort till DisplayPort-kabel - M/M

Produkt ID: DP14MM2M



Denna DisplayPort 1.4-kabel låter dig ansluta din bärbara eller stationära dator med DP till en skärm, TV eller projektor med ultrahög upplösning på 8k.

DP-bildskärmskabeln ger dig den viktiga sista länken i dina konfigurationer för ljud/video och är idealisk för:

- Levererar bättre presentationer
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Skapa verklighetstrogna spel

Denna DP-kabel är VESA-certifierad för att säkerställa fullständig överensstämmelse och effektiv funktion hos den högre länkhastigheten för HBR3. Den har testats för att möta alla DP 1.4-specificationer och säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Denna 8K DisplayPort-kabel stöder alla DP 1.4-funktioner:

- Upplösningar på upp till 8K (7680x4320) vid 60Hz, bakåtkompatibel med 5K (5120x2880) vid 60Hz och 4K (4096x2160) vid 120Hz och tidigare generationer av DP
- High Bit Rate 3-bandbredd (HBR3) på upp till 32,4 Gbit/s
- HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger

- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Vidarebefordra felkorrigering
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler
- HDCP 2.2

Kabeln har en tunnare 0,02 mm²-konstruktion som möjliggör flexiblare installationer utan trassel, vilket är perfekt för externa arbeten. Varje kontakt har lås som ger säkra anslutningar mellan dina enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Levererar visuellt berikade presentationer
- Visar digital väggskytning i hög upplösning
- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Skapa verklighetstrogna spel

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** 2m VESA-certifierad DisplayPort 1.4-kabel; 8K 60 Hz (7680x4320p), 4K 120 Hz (3840x2160p), 32,4 Gbps bandbredd, HDR10, 32Ch Audio, MST, GTC för exakt ljudkanaltiming; framtidssäkra din utrustning genom att göra den redo för 8K
- **PÅLITLIG:** Byggt med intern kabelhanterare för att säkerställa signalintegritet; Understruktur i metallkontakten och flätad Al-Mylar-folie (85 % täckning) för överlägsen EMI-skärmning; DP-kontakter med låsning förhindrar oavsiktlig fränkoppling
- **HÅLLBAR:** PVC-manteln på denna tunna videokabel absorberar påfrestningar vid upprepade böjningar och skyddar kärnan i DisplayPort-kabeln; Guldpläterade kontakter förhindrar oxidering och missfärgning; 34 AWG kabel; StarTech.com livstidsgaranti
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för professionella arbetsstationer med Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo och Nvidia Quadro; HDCP 2.2, MST, FEC; Kompatibel med DP 1.1/1.2/1.3-kort

och -adaptrar (1080p/4K) för att framtidssäkra inför 8K

- SPECIFIKATIONER: 2 meter | Svart | DP 1.4-kabel | Hane till hane-sladd | Guldpläterade kontakter | EMI-skärmning: Flätad Al-Mylar-folie med 85 % täckning | Stödjer: HBR3, 4:4:4 Chroma-undersampling, DSC 1.2, HDCP 2.2 | Fungerar med DP 1.4 och tidigare versioner | Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	VW-1-klass

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	34 AWG
Kabellängd	6.2 ft [1.9 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.7 in [1.9 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.9 oz [82 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.0 in [17.8 cm]

Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.3 oz [94.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DisplayPort-kabel
-----------------	-----------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.