

Cavo DisplayPort 1.4 certificato VESA da 5 m - 8K 60Hz HDR10 - Video Ultra HD 4K 120Hz - Cavo DP 1.4 - Cavo video DP per monitor/display - Cavo con connettore DisplayPort (M) a DisplayPort (M)

ID prodotto: DP14VMM5M



Questo cavo DisplayPort 1.4 permette di collegare un computer desktop o laptop con tecnologia DisplayPort™ a un monitor, un TV o un proiettore UHD (Ultra-High Definition) 8K, grazie al supporto di risoluzioni fino a 8K (7680x4320) a 60 Hz.

Il cavo per monitor DisplayPort fornisce il collegamento essenziale per supportare la nuova generazione di video UHD (Ultra-High Definition).

La certificazione VESA® di cui dispone garantisce la piena conformità ed efficienza operativa alla velocità di connessione più elevata offerta dalla tecnologia HBR3. I test a cui è stato sottoposto soddisfano tutte le specifiche dello standard DisplayPort 1.4, assicurandone qualità e affidabilità.

Prestazioni superiori dello standard DisplayPort 1.4

Questo cavo DisplayPort 8K supporta tutte le funzionalità dello standard DisplayPort 1.4:

- Larghezze di banda HBR3 (High Bit Rate 3) di 32,4 Gbps a supporto dei più recenti standard del settore
- Tecnologia HDR10 (High Dynamic Range) per colori brillanti e un rapporto di contrasto di più elevato
- Tecnologia MST (Multi-Stream Transport) per il concatenamento di più monitor
- Tecnologia DSC (Display Stream Compression) 1.2 per la massima risoluzione in uscita
- Correzione degli errori di inoltro per la gestione degli errori di trasmissione dei dati
- HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e

## display

- 32 canali audio digitali non compressi

### Caratteristiche principali del cavo

Foglio in alluminio-myler con schermatura a treccia per migliorare la protezione dalle interferenze elettromagnetiche

Serracavo e guaina in TPE flessibile di lunga durata (il TPE è atossico e privo di alogenzi per la sostenibilità ambientale)

### Caratteristiche principali del connettore

La schermatura della sottostruttura in alluminio pressofuso migliora l'integrità del segnale e previene il deterioramento del segnale

I connettori placcati in oro anticorrosione garantiscono una qualità video superiore e una maggiore affidabilità

Testato per resistere a oltre 5.000 inserimenti

8K: per favorire la continuità aziendale

Lo standard 8K ha una risoluzione di 7680 x 4320, equivalente a 4320p e UHD (Ultra High Definition). Idoneo per la segnaletica digitale e per altri display per uso commerciale che necessitano della massima risoluzione disponibile. Questo cavo è retrocompatibile con i display 4K e 5K ed è quindi l'ideale per l'adeguamento dell'infrastruttura di cablaggio alle esigenze future.

Test di prodotto completi e supporto tecnico esperto

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **SPECIFICHE:** 5 metri | Nero | Cavo DP 1.4 | Cavo maschio a maschio | Connettori placcati in oro | Schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI): foglio in alluminio-mylar con treccia (copertura dell'85%) | Supporta: HBR3, sottocampionamento della crominanza 4:4:4, DSC 1.2, HDCP 2.2 | Compatibile con DP 1.4 e versioni precedenti | Garanzia a vita
- **PRESTAZIONI ELEVATE:** cavo DisplayPort 1.4 lungo 5 m e dotato di certificazione VESA; risoluzioni 8K a 60 Hz (7680x4320p), 4K a 120 Hz (3840x2160p), larghezza di banda di 32,4 Gbps, HDR10, audio a 32 canali, MST, GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio; attrezzatura a prova di futuro grazie alla compatibilità 8K
- **APPLICAZIONI:** cavo DP 1.4 8K per workstation domestiche o professionali con Radeon Vega Frontier/Pro WX serie 2100/3100/5100/7100/W5500, Pro Duo 2000 e Nvidia Quadro GP100, GV100/RTX™ 4000; Dell XPS di 11a generazione, HP Z2 G8; per monitor/display/TV DP
- **AFFIDABILITÀ:** cavo video da 0,08 mm² con sistema di gestione dei cavi interno per garantire la stabilità del segnale; sottostruttura del connettore in metallo e foglio in alluminio-mylar con treccia (copertura dell'85%) per una schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) superiore; i connettori DP placcati in oro di tipo latch evitano che il cavo si scolleghi accidentalmente
- **RESISTENTE:** testato per resistere a più di 5.000 inserimenti e 300 cicli di piegatura a 120°; durevole guaina in TPE atossico, privo di alogenzi e certificato RoHS; serracavo in TPE che assorbe le sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature

---

#### Hardware

	Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter		Passivo
Numero di conduttori	19	
Placcatura connettori	Oro	
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers	
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia	
Classe di resistenza al fuoco	CMG	

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	32,4 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K a 60 Hz (7680x4320)
Specifiche audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

DisplayPort - 5.1 Channel Audio

---

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% di umidità relativa

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	16.4 ft [5 m]
OD cavo	0.3 in [7.5 mm]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	13.1 oz [372.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.6 in [21.8 cm]
Larghezza del Pacco	9.9 in [25.1 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 13.6 oz [384.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo DisplayPort 1.4 8K

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

