

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

ID del Producto: DKT30CHPD



Este elegante adaptador multipuerto USB-C con HDMI combina la capacidad de tres adaptadores unifuncionales en un replicador de puertos portátil para su ordenador portátil. Obtiene la funcionalidad de un adaptador USB-C a USB, USB-C a Ethernet y USB-C 4K HDMI, todo en una solución portátil.

Y como es compatible con 60W de entrega de potencia por USB 2.0, es posible alimentar tanto al adaptador y cargar el ordenador portátil al mismo tiempo.

Este versátil adaptador USB-C le permite crear una estación de trabajo con doble pantalla en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), con frecuencia de barrido de 30Hz y audio, dos puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit, compatible con entrega de potencia por USB 2.0.

El puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas Jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía, ofrece conexión fiable a una red mediante cable, ideal en áreas con acceso Wi-Fi limitado. Además, con dos puertos adicionales USB 3.0 (USB Type-A) es posible conectar sus dispositivos relacionados con la productividad, como su ratón o unidad de memoria USB (Flash).

Ideal para uso portátil, el compacto adaptador multipuerto es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 (PD2.0), lo cual permite utilizar el adaptador de alimentación USB-C de su ordenador portátil para la alimentación tanto de su ordenador portátil, como del adaptador. El adaptador también incluye un cable USB-C integrado de mayor longitud, para más flexibilidad de conexión de su ordenador portátil, lo cual significa que no hay que llevar dicho cable.

Máxima compatibilidad: StarTech.com le puede ofrecer un replicador de puertos que se ajuste a cualquier sistema operativo, marca de ordenador portátil y requisito de conectividad

Más tareas terminadas más rápido: con más puertos y más pantallas, se amplía al máximo la conectividad y productividad del usuario final

Rápida instalación: evite dolores de cabeza con implementaciones que consumen tiempo y frustran a los usuarios finales

Alto nivel de calidad informática: expertos en informática de todo el mundo confían en nuestros productos por las rigurosas pruebas que les hacemos, su fabricación resistente y nuestro soporte técnico multilingüe de por vida

Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con un monitor externo HDMI para el trabajo multitarea
- Haga presentaciones a través de un televisor o proyector HDMI, en una sala de juntas o aula de clases
- Conecte con un televisor HDMI en un entorno de oficina compartida u oficina temporal

Características

- Alimente su laptop con 60W de entrega de potencia, mediante un adaptador de alimentación por USB Type-C
- Conecte dispositivos USB 3.0 Type-A, por ejemplo una unidad de memoria (Flash) o un mouse, a través de este adaptador multipuerto
- Flexibilidad de ubicación del dispositivo en el escritorio o la mesa, gracias al cable USB-C de mayor longitud (34cm)
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45

- Agregue una pantalla adicional mediante este adaptador de video multipuerto USB-C HDMI con capacidad UHD 4K

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817 VIA/VLI - VL103R Parade - PS176 ASIX - AX88179A

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Longitud Máxima del Cable	12.1 in [30.7 cm]
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30Hz También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps

	MDIX Automático	Sí	
	Soporte Full Duplex	Sí	
<hr/>			
Conecotor(es)	Tipo(s) de Conecotor(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - HDMI (19 pines) 1 - RJ-45 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente	
<hr/>			
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 a 10.15, 11.3 a 26.1 Chrome OS™ Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 y superior - Solamente las Versiones LTS	
<hr/>			
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort) Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)	
Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.		
	Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K		

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Power Delivery 60W

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 13.7 in [348 mm]

Longitud del Producto 3.8 in [9.6 cm]

Ancho del Producto 2.0 in [5.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 2.3 oz [64.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [186.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb-c 1 - guía rápida de inicio
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

