

## Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station para Viajes con HDMI de 4K o VGA de 1080p - con Hub Ladrón USB 3.0 - PD de 100W - SD - Ethernet - Audio y Micrófono - Replicador de Puertos Portátil

ID del Producto: DKT30CHVAUSP



Este adaptador multipuerto USB-C convierte su MacBook Pro, ordenador portátil con USB-C™, Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superior) en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador USB Type-C, ideal para viajes o desplazamientos, incluye todo, desde salidas esenciales de vídeo HDMI o VGA y puertos USB, hasta lector de tarjetas y PD de 100W, incluyendo passthrough PD. Todo a través de un solo cable Thunderbolt 3 o USB-C anfitrión de longitud extendida (30cm), que ofrece más flexibilidad en el caso de conexiones de ordenador portátil y tablet de acceso más difícil.

Este adaptador multipuerto USB-C incluye un puerto HDMI y VGA, que le ofrece dos opciones de salida de vídeo única para sus presentaciones en salas de juntas o la configuración de su estación de trabajo, incluida la compatibilidad con un monitor ultraancho.

Compatible con USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su ordenador portátil, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. El concentrador USB-C incluye la función passthrough PD, a fin de utilizar el propio cargador de su ordenador portátil para alimentación del concentrador (requiere 15W) y alimentación o carga de su ordenador portátil, simultáneamente.

El concentrador USB-C a USB 3.0 incluye un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.

Acceda fácilmente a su contenido multimedia, de audio y en red. El adaptador multipuerto le ofrece acceso directo a sus:

- tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD, a través de la ranura de la tarjeta SD

- contenido de audio a través de auriculares o micrófono, mediante el puerto de audio de 3,5mm de 4 posiciones
- red Ethernet a través de puerto Ethernet Gigabit, mediante conexión de cableado fijo

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Configure una estación de trabajo habitual y productiva donde quiera que viaje/se desplace
- Los profesionales creativos pueden utilizar el lector de tarjetas para acceder a ficheros multimedia

### Características

- REPLICADOR DE PUERTOS POLIVALENTE 8 EN 1: Adaptador multipuerto USB-C que evita el uso de varios adaptadores, con 4K30Hz HDMI o VGA (1080p), 5Gbps USB (2x USB-A, USB-C), ranura SD, Ethernet Gigabit, entrada de audio para conjunto de auriculares y micrófono
- ENTREGA DE POTENCIA 3.0 DE 100W: Utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, para suministrar alimentación al replicador de puertos, y hasta 85W para alimentación y carga de su ordenador portátil, con 15W siempre reservados para el concentrador USB type-C de viaje
- CABLE EXTRA LARGO: Cable (30cm) integrado a este mini replicador de puertos USB-C, para extender su alcance y evitar la tirantez en el puerto/conector, en dispositivos 2 en 1, como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite y ordenadores portátiles en soportes elevadores
- AMPLIA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS: Compatible con ordenadores portátiles, tablets o smartphones equipados con USB-C y Thunderbolt 3, este replicador de puertos USB-C portátil funciona con marcas tales que HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook y Samsung Galaxy
- AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: Gracias a la configuración automática del software controlador, este adaptador multipuerto USB-C es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS y Android

---

#### Hardware

Política de Garantía 3 Years

Pantallas compatibles 1

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Puerto(s) de carga rápida | No  |
| Compatibilidad con 4K     | Sí  |
| Cantidad de Puertos       | 7   |
| Soporte de Audio          | Sí  |
| Tipo de Bus               | USB 3.1 Gen 1   |
| Estilo de Puerto          | Adaptadores de cable  |
| ID del Conjunto de Chips  | VIA Labs - VL102<br>VIA Labs - VL161<br>VIA Labs - VL817<br>Genesys Logic - GL823K<br>ITE Tech - IT6564<br>Realtek - RTL8153B<br>Cmedia - HS100-B |

---

#### Rendimiento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Longitud Máxima del Cable   | 11.8 in [30 cm]   |
| Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)  |
| Resolución Digital Máxima   | 3840 x 2160 a 30Hz, 4096 x 2160 a 24hz, 3440 x 1440 a 60Hz (HDMI) |
| Especificaciones de Audio   | Audio de 3,5mm  |
| Tipo y Velocidad            | USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s  |
| Redes Compatibles           | 10/100/1000 Mbps  |
| Especificaciones Generales  | Reserva energética: 15W   |
| MTBF                        | 372.518 horas   |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Conector(es)</b>            |   |   |
|                                | <b>Puertos Externos</b>                   | HDMI<br><br>VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)<br><br>RJ-45<br><br>USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)<br><br>SD Slot<br><br>Entrada de audio de 3,5mm<br><br>USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)                           |
|                                | <b>Conectores del Host</b>                | USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)   |
| <b>Software</b>                |   |   |
|                                | <b>Compatibilidad OS</b>                  | macOs Big Sur (11.0)<br/>macOS Catalina (10.15),<br>macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13),<br>macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11),<br>iOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,<br>Chrome OS, Android |
| <b>Requisitos de Energía</b>   |   |   |
|                                | <b>Adaptador de Corriente Includido</b>   | No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)   |
|                                | <b>Power Delivery</b>                     | 100W  |
|                                | <b>Laptop Charging via Power Delivery</b> |   |
| <b>Requisitos Ambientales</b>  |   |   |
|                                | <b>Temperatura Operativa</b>              | 0 to 45°C   |
|                                | <b>Temperatura de Almacenamiento</b>      | -10 to 82°C   |
|                                | <b>Humedad</b>                            | 5%~90%  |
| <b>Características Físicas</b> |   |   |
|                                | <b>Color</b>                              | Negro y Gris Espacial   |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo de Gabinete      | Aluminio y Plástico |
| Longitud del Cable    | 11.8 in [30 cm]     |
| Longitud del Producto | 18.1 in [46.0 cm]   |
| Ancho del Producto    | 2.4 in [61.0 mm]    |
| Altura del Producto   | 0.6 in [15.0 mm]    |
| Peso del Producto     | 4.4 oz [125.0 g]    |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja         | 6.7 in [17.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.7 in [14.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.2 in [30.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 6.7 oz [190.0 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Incluido en la Caja | replicador de puertos usb-c |
|                     | Guía Rápida de Inicio       |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

