

DisplayPort 1.2 - DVI変換ケーブル／91cm／1920x1200(1080p)／パッシブ／DVI - D
シングルリンク／抜け防止機構付／ブラック／DP - DVI モニター 変換コネクタ／ディスプレイポート コンバーター

製品ID: DP2DVI2MM3



91cm DisplayPort™ - DVI-Dアダプタケーブル。DisplayPort (DP)搭載のUltrabook™などノートパソコン、デスクトップPCをDVIモニターやプロジェクタに接続し、別途アダプタやケーブルは不要です。最大解像度1920x1200(WUXGA)に対応し、高解像度アプリケーションに最適なパッシブアダプタです。

このDP -

DVI-Dアダプタは、DisplayPortビデオソースから直接ディスプレイのDVIポートに接続します。アクティブな電力やかさばるビデオケーブルが必要となるコンバータドングルとは異なり、外部電源が不要なため、シンプルですっきりした接続が可能です。

既存のDVIディスプレイでDPビデオソースを表示できるDP - DVI変換ケーブルは、新旧技術のギャップを解消します。

AVシステムのすべてのコンポーネントをアップグレードとなると、コストも手間もかかります。このアダプタで既存のDVIディスプレイとDisplayPort対応機器を併用できるため、新規でディスプレイを購入する必要がなく、費用対効果に優れたソリューションとなります。

91cmのアダプタケーブルは、短めの配線で機器周りをすっきりコンパクトにまとめます。より長い接続距離に対応するには、1.8m DP - DVI ケーブルが適しています。設置ニーズに合わせてケーブルの長さを選択可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続
- ・既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用
- ・娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適

製品の特長

- ・コンパクトな91cmのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
- ・お使いのDVIディスプレイをアップグレードする必要はありません
- ・プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放
- ・PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
- ・ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)
MTBF	2,405,577時間

コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	ビデオカードまたはビデオソースでDP++ポート(デュアルモードDisplayPort)が必要(DVIおよびHDMI/パススルーに対応していること)。
---------------	--

環境条件

動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
保存温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
湿度	20~80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
---	------

ケーブル長	914 mm [36.0 in]
製品縦	91.4 cm [36.0 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	80.0 g [2.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.8 cm [5.0 in]
パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	90.0 g [3.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DisplayPort™ - DVIアダプタケーブル - 90cm
---------	---------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。