Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station de Viajes USB Tipo C HDMI 4K o VGA 1080p - Hub Ladrón 3x USB - SD - GbE - Audio - PD de 100W - para Portátil o Tablet

ID del Producto: DKT30CHVAUSP

Este Adaptador Multipuertos USB-C convierte su MacBook Pro, USB-C™ portátil, Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superiores) en una estación de trabajo, allá donde vaya. El adaptador USB Type-C, ideal para viajar, lo tiene todo, desde las imprescindibles salidas de vídeo HDMI o VGA y puertos USB hasta un lector de tarjetas SD y una PD de 100 W, incluido el paso de PD. Todo a través de un solo cable anfitrión de 30 cm de longitud extendida, Thunderbolt 3 o USB-C adjunto, que proporciona más flexibilidad para las conexiones de portátiles y tablets de más difícil acceso.

Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con USB Power Delivery y DP Alt Mode.

Este Adaptador Multipuertos USB-C cuenta con un puerto HDMI y otro VGA que le proporcionan dos únicas opciones de salida de vídeo para sus presentaciones en la sala de juntas o la configuración de su estación de trabajo, incluida la compatibilidad con un monitor ultra ancho.

Con soporte para USB PD 3.0 (hasta 100 W), el Adaptador Multipuertos USB-C le permite alimentar y cargar su portátil, y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. El concentrador USB-C cuenta con PD passthrough, por lo que puede utilizar el propio cargador de su portátil para alimentar el concentrador (requiere 15 W) y alimentar o cargar su portátil simultáneamente.

El concentrador USB-C a USB 3.0 le ofrece un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB más recientes y de legado.

Acceda a sus contenidos multimedia, audio y red con facilidad. El adaptador multipuerto proporciona acceso directo a sus:

• Tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD mediante la ranura para tarjetas SD

• Contenido de audio mediante auriculares o micrófono a través del puerto de audio de 4 posiciones de 3,5 mm

• Red Ethernet a través del puerto GbE mediante una conexión cableada

Desarrolladas para mejorar el rendimiento y la seguridad, las Herramientas de conectividad de StarTech.com son el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El paquete de software incluye:

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar configuraciones personalizadas de Windows.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados.

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de una LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Configure una estación de trabajo habitual y productiva donde quiera que viaje/se desplace

• Los profesionales creativos pueden utilizar el lector de tarjetas para acceder a ficheros multimedia

Características

• DOCK MULTIUSOS 8 EN 1: El Adaptador Multipuertos USB-C elimina la necesidad de utilizar varios adaptadores con HDMI 4K30Hz o VGA 1080p, USB 5Gbps (2x USB-A, USB-C), ranura SD, Gigabit Ethernet, toma de audio para auriculares/micrófono

• ENTREGA DE ALIMENTACIÓN 3.0 DE 100 W: Utilice el adaptador de corriente USB-C de su portátil para alimentar la base y suministrar hasta 85 W para alimentar y cargar su portátil, con 15 W siempre reservados para el hub USB Tipo-C de la base de viaje

• CABLE EXTRA LARGO: cable de 30cm conectado a esta mini base dock usb-c para un mayor alcance que reduce la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite y portátiles sobre soportes elevadores

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS: Compatible con portátiles, tablets o smartphones USB-C y Thunderbolt 3, esta docking station USB-C portátil funciona con HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook y Samsung Galaxy

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS: Con la configuración automática de los controladores, este Adaptador Multipuertos USB-C todo en uno es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS y Android

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: Suministradas con este dispositivo, mejoran el rendimiento y la seguridad, e incluye las utilidades Cambiador de Direcciones MAC, Monitorización de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación Automática de Wi-Fi

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	7
Soporte de Audio	Sí
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL163
	VIA Labs - VL817

		Genesys Logic - GL823K
		ITE Tech - IT6564
		Realtek - RTL8153B
		Cmedia - HS100-B
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	11.8 in [30 cm]
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz, 4096 x 2160 a 24hz, 3440 x 1440 a 60Hz (HDMI)
	Especificaciones de Audio	Audio de 3,5mm
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Especificaciones Generales	Reserva energética: 15W
	MTBF	372.518 horas
Conector(es)		
	Puertos Externos	1 - HDMI
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - RJ-45
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - SD Slot
		1 - Entrada de audio de 3,5mm
		1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software		
	Compatibilidad OS	macOs Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0) macOs Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Android
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Power Delivery	100W
	Laptop Charging via Power Delivery	
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 45°C
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to 82°C
	Humedad	5%~90%
Características Físicas		
	Color	Negro y Gris Espacial
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	4.6 in [11.6 cm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.1 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso del Producto	4.4 oz [125.0 g]

Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
	Ancho de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [186.0 g]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos usb-c
		1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.