

## Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP++ - Doble Enlace - Activo

ID del Producto: DP2DVID2



El adaptador para DisplayPort® a DVI (enlace dual) DP2DVID2 convierte de forma activa la señal de salida de una fuente de video DisplayPort para que se pueda utilizar en un proyector, o bien en una pantalla o un monitor DVI-D, lo cual evita tener que gastar en actualizar el monitor DVI con un modelo más moderno que sea compatible.

El adaptador soporta señales de video de alta resolución (hasta 2560x1600 a 60Hz) y mantiene el rendimiento gráfico excepcional de las tarjetas de video de laptops Windows o MacBook®.

El adaptador DP2DVID2 realiza una conversión activa entre señal DisplayPort y señal DVI, la cual resulta apropiada para fuentes de video con señales de salida DisplayPort multimodo (DP++) o de modo único. Esto garantiza que el adaptador se pueda utilizar incluso con tarjetas de video sin señal de salida DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Ideal para pantallas con formatos más grandes que utilizan altas resoluciones DVI con conectividad de Doble Enlace
- Permite mantener su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort

- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600 (hasta 60Hz) en monitores DVI de enlace dual, y 1920x1080 (hasta 120Hz) en monitores DVI de monoenlace
- Alimentación eléctrica mediante puerto USB
- Compatible con cualquier pantalla DVI-D incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
- Soporta DisplayPort multimodo (DP++) y monomodo
- FÁCIL DE UTILIZAR: Ya que no se requiere software controlador, este adaptador conversor DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo. Conector estilo llave ("dongle") DisplayPort macho a DVI hembra

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Dual-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM2326BJ6

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560x1600
Resoluciones Admitidas	2560 x 1600 @ 60 Hz
	1920 x 1080 @ 120 Hz
	1920 x 1200 @ 120 Hz

Pantalla Plana Soportada

Sí

Especificaciones de  
Audio DVI - No Audio Support

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - DisplayPort (20 pines)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - DVI-D (25 pines)

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	1 Cable DVI-D (destino)
--	-------------------------

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	14.6 in [37 cm]
Longitud del Producto	21.6 in [54.9 cm]
Ancho del Producto	2.5 in [6.4 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	5.6 oz [160.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.0 oz [228.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

