

4,5 m DisplayPort auf VGA Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA-Adapterkabel - 1080p Video - DP zu VGA-Monitorkabel - DP 1.2 auf VGA Konverter - Verriegelnder DP-Anschluss

Produkt-ID: DP2VGAMM15B



Mit dem 4,5 m langen aktiven DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel DP2VGAMM15B können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop in einer größeren Entfernung als mit einem standardmäßig langen Kabel direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen.

Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (Desktop, Laptop) an
- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium

Merkmale

- **DISPLAYPORT AUF VGA KABEL:** 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines einzelnen VGA-Displays, das 2048 x 1280, 1920 x 1200 und 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz unterstützt; EDID- und DDC-Pass-Through sorgen für Kompatibilität zwischen Quelle und Bildschirm
- **KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Digital-Analog-Konverter unterstützt DP- oder DP++-Quelle mit Standard-DP-Anschluss einschließlich Workstations, Desktops (AMD/Nvidia), Laptops, Computern mit kleinem Formfaktor und Dockingstationen
- **INTEGRIERTES BILDSCHIRMKABEL:** Adapterkabel mit schlankem und flexiblem Design mit integriertem Adapterchip im VGA-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Homeoffice; 4,6 m Länge unterstützt größere Entfernungen als traditionelles VGA-Kabel
- **VERRIEGELBARER DISPLAYPORT UND VGA MIT SCHRAUBVERRIEGELUNG:** Verriegelbarer DP-Anschluss sorgt für eine stabile Hostverbindung, integrierter Chip im VGA-Anschluss minimiert Signalverlust | Unterstützt VGA-Schraubverriegelungskabel, um versehentliches Trennen des Kabels zu verhindern
- **EINFACH ZU BEDIENEN:** Das DP auf VGA Videokonverterkabel funktioniert ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem einschließlich macOS, Windows und Ubuntu | DP Quelle auf VGA Monitor/Display/Projektor | DisplayPort-Stecker auf VGA Steckerkabel

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200/1080p (Eingang)

	Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,449,804 Stunden
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
	Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
	Produktbreite	1.6 in [4 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	7.7 oz [218 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.0 in [15.2 cm]
	Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
	Pakethöhe	1.4 in [3.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.6 oz [244.0 g]
Verpackungsinhalt		

Im Paket enthalten 1 - DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel

Garantieinformationen

Warranty 3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.