

Câble DisplayPort 1.2 de 1,8m Blanc Certifié VESA, 4K 60Hz, 21.6Gbps, Connecteurs DP Verrouillables, Câble DisplayPort DP 1.2, Câble de Moniteur DP, M/M

Nº de produit: DP12-CABLE-6FTW



Connectez un moniteur DisplayPort 4K UHD à un ordinateur hôte ou un hub MST à l'aide de ce câble DisplayPort 1.2 certifié par la VESA. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles DP similaires ou non marqués. Éliminez les approximations et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge toutes les capacités du DP 1.2.

Pour un fonctionnement fluide entre les dispositifs compatibles DisplayPort, le câble DisplayPort 1.2 est certifié par la VESA, garantissant une compatibilité DP 1.2 et rétroactive. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables à travers plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble DisplayPort est doté d'une gaine extérieure en TPE flexible qui se glisse facilement autour des coins et des bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble, et les connecteurs DP plaqués nickel à verrouillage se fixent solidement pour éviter les déconnexions accidentelles.

Ce câble DisplayPort prend en charge toutes les fonctionnalités du DP 1.2 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source DP et un moniteur compatibles
- Une bande passante de 21,6 Gbps prenant en charge des taux de rafraîchissement élevés, y compris 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP) 1.3 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran
- Multi-Stream Transport (MST) pour le chaînage de plusieurs moniteurs

- Jusqu'à 8 canaux audio numériques non compressés
- Prise en charge de la stéréoscopie 3D pour les formats vidéo 3D
- Rétrocompatible avec les versions DP précédentes

Ce câble DP 1.2 est construit avec un blindage en aluminium mylar tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurant une sortie audio/vidéo claire et cohérente ainsi qu'une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Câble conçu pour les appareils DP compatibles UHD; Choisissez le bon câble DP grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 21,6 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- CERTIFIÉ VESA : Le câble DP 1.2 est certifié VESA pour une performance et une compatibilité garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran DP; Rétrocompatibilité avec les versions DP antérieures
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs à verrouillage nickelé empêchent les déconnexions accidentelles; Écran en mylar d'aluminium pour une meilleure protection contre les EMI; Gaine TPE durable et serre-câbles sont sans halogène et conformes RoHS
- APPLICATIONS : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU haute performance; Prend en charge les guirlandes multi-moniteurs MST; Connecte un moniteur DP à une station d'accueil 4K
- CARACTÉRISTIQUES : Blanc; 1,8 mètre; DisplayPort 1.2 certifié VESA; Supporte HBR2/MST/HDCP 1.3; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 21,6Gbps; Audio 8 canaux; Rétrocompatible avec PD 1.1; 28AWG; 7,5mm O.D

Matériel

[Politique de garantie](#) [Lifetime](#)

Nombre de 19

conducteurs

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données 21,6Gbps

Résolutions numériques max. 4K 60Hz

Spécifications audio DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches , verrouillable)

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches , verrouillable)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F - 122°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F - 158°F)

Humidité 5 % à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Type de boîtier ABS

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Dia. ext. du câble	0.3 in [7.5 mm]
Longueur du produit	6.1 ft [1.9 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	4.2 oz [119.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Largeur du Colis	8.7 in [22.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.4 in [1.0 cm]
Poids brut	5.3 oz [150.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort de 1,8m - Blanc
-----------------------	---------------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

