

DVI auf VGA Konverter / Adapter - 1920x1200 - DVI-D auf VGA High Resolution Wandler

Produkt-ID: DVI2VGAICON



Der hochauflösende Video DVI-auf-VGA-Konverter DVI2VGAICON konvertiert ein DVI-D-Eingangsvideosignal (digital) in ein VGA-Ausgangssignal (analog), sodass Sie Zeit und Geld für die Anschaffung eines neuen digitalen Displays für Kompatibilität mit DVI-D-Videokarten oder Geräten sparen. Dieser kompakte Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie die Funktionen des VGA-Monitors optimal nutzen können. Als echte Plug and Play-Lösung ist der DVI-D-auf-VGA-Adapter einfach zu installieren. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten DVI-Kabel den DVI-D-Ausgang mit dem Adapter, und schließen Sie dann den VGA-Monitor/-Projektor an den VGA-Port des Adapters an. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Eine großartige Methode, ältere Technologien in Verbindung mit neueren Signalquellen einzusetzen.
- Schließen Sie Ihre DVI-Videoquellen (d. h. Kabel- oder Satellitenempfänger, DVD-Player, Computer) an ein VGA- oder HDTV-Display an.
- Der DVI-D-auf-VGA-Adapter konvertiert DVI-D-Videoeingang zu analogem VGA-Ausgang. Eine DVI-Quelle kann über einen VGA-Anschluss auf einem VGA- oder HDTV-Display angezeigt werden.

Merkmale



- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200.
- Kompakter Formfaktor
- 30 cm DVI-D-Kabel mitgeliefert
- DDC2B-Emulation gewährleistet Kompatibilität zwischen Display und Quellsignal

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DVI-D
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-I (29-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
Ausgangsspannung	5 DC
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.5 in [88.0 mm]
Produktbreite	1.9 in [48.0 mm]
Produkthöhe	0.9 in [24.0 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [59.0 g]

Verpackungs-
formationen

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	2.5 in [64.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.1 oz [286.0 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	Konverter für DVI auf VGA
	DVI-Kabel
	USB-auf-DC-Netzkabel
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

