

Câble DisplayPort 2.1 de 3m, Câble DisplayPort DP40 Certifié VESA avec UHBR10/HDR/HDCP 2.2, 8K 60Hz/4K 144Hz avec DSC 1.2a, 40Gbps, Câble DP 2.1,Câble pour Moniteur UHD, M/M

Nº de produit: DP21-3M-DP40-CABLE



Connectez un moniteur DisplayPort 8K/4K UHD à un ordinateur hôte ou à un concentrateur MST en utilisant ce câble DisplayPort 2.1 DP40 certifié VESA. Ce câble facilite la transmission de vidéos haute bande passante et d'audio multi-canal, et est idéal pour les stations de travail 8K, les GPU haute performance et les applications AV dédiées, y compris la production de médias et la création de contenu.

Pour un fonctionnement sans accroc entre les appareils compatibles DisplayPort, le câble DisplayPort 2.1 est certifié VESA pour une compatibilité DP 2.1 garantie et rétrocompatible (DP 2.0/1.4/1.2). Il prend en charge G-Sync et FreeSync, améliorant les performances du taux de rafraîchissement variable (VRR) pour une qualité d'image optimale entre les GPU haute capacité et les écrans pris en charge.

Ce câble DisplayPort est doté d'une gaine extérieure en TPE flexible testée pour résister à 600 cycles de flexion à -/+60 degrés, et se route facilement autour des coins et des bords de bureau. Des protections de tension robustes permettent un positionnement pratique du câble, et les connecteurs DP nickelés à verrouillage s'attachent solidement pour éviter les déconnexions accidentelles. Les connecteurs sont conçus pour fonctionner au-delà de 10 000 insertions.

Ce câble DisplayPort DP40 prend en charge les fonctionnalités DP 2.1 suivantes :

- Résolutions jusqu'à 8K 60Hz avec DSC, en utilisant une source et un écran DP compatibles
- UHBR10 prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, y compris 4K 120Hz et 1440p 240Hz
- Protection de contenu numérique à bande passante élevée (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran

- High Dynamic Range 10 (HDR10) pour un rapport de contraste plus élevé et une qualité d'image vibrante
- Compression de flux d'affichage (DSC) 1.2a pour une sortie de résolution maximale
- Transport Multi-Flux (MST) pour chaîner plusieurs moniteurs
- 32 Canaux Audio Numériques Non Compressés
- Rétrocompatible avec les versions précédentes de DP

Ce câble DP 2.1 est construit avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques pour une sortie audio/vidéo claire, cohérente et des performances fiables à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Facilitez les performances complètes du DisplayPort 2.1
- Connectez un GPU haute performance à un écran UHD 8K 60Hz
- Câble certifié VESA pour une compatibilité DisplayPort garantie

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Le câble est conçu pour les appareils DP compatibles UHBR10; DP40 prend en charge 40Gbps pour la vidéo 8K60Hz avec DSC et l'audio 32 canaux; Connecteurs verrouillables; Gaine TPE permettant de passer dans les espaces restreints
- COMPATIBILITÉ DP TOTALE : Le câble DP 2.1 est certifié VESA pour une performance/compatibilité garanties avec les appareils DP 2.1, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide; Rétrocompatibilité avec DP 2.0/1.4/1.2
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Extrémités nickelé pour plus de 10 000 insertions; Connecteurs DP à verrouillage avec décharge de traction; Blindage en aluminium tressé pour une meilleure protection contre les EMI; Gaine TPE, sans halogène et conforme RoHS
- PERFORMANCES POLYVALENTE : Le DP 2.1 DP40 prend en charge 40 Gbps sur 4 voies UHBR10 (10 Gbps) pour permettre un débit élevé; Idéal pour les écrans 8K/GPU haute performance/relais multi-moniteurs MST/stations d'accueil; Prend en charge l'audio 32 canaux
- CARACTÉRISTIQUES : Noir; 3 mètres; Certifié VESA DisplayPort 2.1; DP40 (40Gbps); Supporte UHBR10/HDR/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; 8K 60Hz w/DSC, 4K 144Hz, 1440p 240Hz; 32-ch Audio;

Rétrocompatible avec DP 2.0/1.4/1.2; 30AWG; 8.2mm O.D.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	VW-1
Type de câble	Câble en cuivre passif
Normes de l'industrie	DisplayPort 2.1

Performance

Video Revision	DisplayPort 2.1
Vitesse max. de transfert de données	40Gbps
Spécifications audio	DisplayPort - 32 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort
Connecteur B	1 - DisplayPort

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10%~85% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30 AWG
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.2 mm]
Longueur du produit	10.1 ft [3.1 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	9.7 oz [275.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	7.9 in [20.1 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.9 cm]
Hauteur du Paquet	1.9 in [4.9 cm]
Poids brut	10.1 oz [286.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort 2.1 de 3m
-----------------------	---------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis