

Câble d'extension protecteur de 15 cm pour port numérique DVI-D Dual Link M/F

Nº de produit: DVIDEXTAA6IN



Le coupleur/câble de protection DVIDEXTAA6IN de 15 cm vous évitera d'engager des dépenses pour réparer votre ordinateur ou votre écran en prolongeant le port de 15 cm, ce qui supprime le poids et la tension que lui fait généralement subir le câble DVI. Il est particulièrement utile lorsque les câbles sont fréquemment débranchés et rebranchés.

Ce câble DVI-D de 15 cm prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale

Certifications, rapports et compatibilité







Applications

• Rallonge de 15 cm le port DVI-D de carte vidéo ou d'écran et le protège contre les dégâts provoqués par les branchements et débranchements fréquents

Spécifications techniques

• Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600



- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI

Longueur du Paquet

Package Width

• Respecte les normes DVI du DDWG

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - DVI-D (25 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	28 AWG
	Longueur de câble	0.5 ft [0.2 m]
	Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
	Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	2.8 oz [79 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

8.9 in [22.5 cm]

4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.6 in [16 mm]

Poids brut 3.0 oz [84 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble protecteur de 15 cm pour port numérique

DVI-D Dual Link M/F

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis