

Adaptador DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - 1080p - 1920x1200

ID del Producto: DP2VGDVHD



El convertidor DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo DP2VGDVHD, ofrece una solución compacta 3 en 1 para la conexión de una computadora equipada con DP, ya sea de escritorio, portátil o Ultrabook™, a una pantalla VGA, DVI o HDMI.

Compatible con casi cualquier pantalla, televisor o proyector, este versátil convertidor constituye la solución ideal plug-and-play cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device"). Dado que este convertidor permite elegir entre tres opciones de interfaces, posibilita la inmediata conexión con cualquier pantalla de, por ejemplo, una sala de juntas, incluso si se desconoce los puertos de conexión disponibles.

Asimismo, para facilitar las conexiones desde una computadora equipada con DisplayPort, dado que el conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin desmejora de la calidad del video.

Este convertidor DisplayPort ocupa poco espacio y tiene un peso ligero, lo cual facilita llevarlo en una bolsa de computadora portátil sin que estorbe.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente con cualquier pantalla
- Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo
- Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a una computadora con DisplayPort, como monitor secundario

Características

- Adaptador tres en uno - DP a: VGA, DVI, HDMI
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
- Instalación plug-and-play
- Ocupa poco espacio
- Diseño portátil, de peso ligero

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	NXP Semiconductors PTN3392BS Parade Technologies Inc. PS8312

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
Resolución Digital	1920x1200/1080p

Máxima

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)

HDMI - 7.1 Channel Audio

VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.

El puerto HDMI es un puerto pasivo.
 El DVI-D es un puerto pasivo.
 El puerto VGA es un puerto activo.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR 10~85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable	5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto	10.5 in [26.6 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [65.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
	1 - Guía de instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.