

Conversor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Modo Único Monomodo Conector SC - 30km

ID del Producto: ET90110SM302



El Conversor de Medios de Fibra Monomodo 10/100 Mbps SC (30 km), ET90110SM302 permite extender una red Fast Ethernet (10/100) a través de fibra monomodo a distancias de hasta 30 km (18,6 millas).

Es una solución eficaz y económica que permite conectar una red Ethernet (10/100Base-T) 10/100 Mbps a segmentos de red remotos a través de un backbone de fibra 100Base-FX. Este conversor de medios está diseñado para brindar una solución duradera y conveniente de Ethernet a fibra con un chasis de acero y una simple instalación plug-and-play por lo que requiere una mínima configuración.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporciona conectividad a un usuario o segmento de red situado en una zona aislada de un complejo de envergadura o en otro edificio
- Perfecto para entornos de seguridad como los requeridos por organismos gubernamentales donde las interferencias EMI no son admisibles
- Permite conectar sistemas de control/monitoreo de tráfico a grandes distancias de la oficina principal

- Permite extender la conectividad de red en zonas remotas de estadios, auditorios u otras sedes
- Permite convertir señales de fibra óptica 100Base-FX a Ethernet 10/100Base-T sobre cable de fibra monomodo

Características

- Una opción eficaz y económica para extender/unir redes con cables de fibra
- Funciones avanzadas: reenvío de pérdida de enlace, monitoreo remoto de estado, dos longitudes de marcos
- Longitud máxima del Cable de Fibra 30 km
- Soporta operación full o half-duplex
- Fácil de usar y de instalar

Hardware

Política de Garantía	2 Years
PoE	No
WDM	No

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbps (Modo Full Duplex)
Distancia Máxima de Transferencia	30 km (18.6 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1310nm
Modo de Operación de Fibra	Half/Full-Duplex
MDIX Automático	Sí

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
	1 - SC Dúplex de Fibra Óptica

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.36A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.6 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	19.2

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.1 in [15.5 cm]
Ancho del Producto	3.4 in [8.7 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	13.8 oz [392 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor de Medios de Fibra
	1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	1 - Tornillo de conexión a tierra
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.