

DVI auf VGA Konverter / Adapter - 1920x1200 - DVI-D auf VGA High Resolution Wandler

Produkt-ID: DVI2VGACON



Der hochauflösende Video DVI-auf-VGA-Konverter DVI2VGACON konvertiert ein DVI-D-Eingangsvideosignal (digital) in ein VGA-Ausgangssignal (analog), sodass Sie Zeit und Gelt für die Anschaffung eines neuen digitalen Displays für Kompatibilität mit DVI-D-Videokarten oder Geräten sparen. Dieser kompakte Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie die Funktionen des VGA-Monitors optimal nutzen können. Als echte Plug and Play-Lösung ist der DVI-D-auf-VGA-Adapter einfach zu installieren. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten DVI-Kabel den DVI-D-Ausgang mit dem Adapter, und schließen Sie dann den VGA-Monitor/-Projektor an den VGA-Port des Adapters an. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität











Anwendungen

- Eine großartige Methode, ältere Technologien in Verbindung mit neueren Signalquellen einzusetzen.
- Schließen Sie Ihre DVI-Videoquellen (d. h. Kabel- oder Satellitenempfänger, DVD-Player, Computer) an ein VGA- oder HDTV-Display an.
- Der DVI-D-auf-VGA-Adapter konvertiert DVI-D-Videoeingang zu analogem VGA-Ausgang. Eine DVI-Quelle kann über einen VGA-Anschluss auf einem VGA- oder HDTV-Display angezeigt werden.



Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200.
- Kompakter Formfaktor
- 30 cm DVI-D-Kabel mitgeliefert
- DDC2B-Emulation gewährleistet Kompatibilität zwischen Display und Quellsignal

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-Eingang	DVI-D
	AV-Ausgang	VGA
	Audio	Nein
 Leistung		
	Max. Analogauflösungen	1920x1200
	Breitbild unterstützt	Ja
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - DVI-I (29-polig)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Ausgangsspannung	5 DC
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
Umgebungsbeding ungen	9	

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Betriebstemperatur





	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Produktlänge	3.5 in [8.8 cm]
	Produktbreite	1.9 in [4.8 cm]
	Produkthöhe	0.9 in [2.4 cm]
	Produktgewicht	2.1 oz [59.0 g]
Verpackungsinform ationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]
	Paketbreite	6.6 in [16.8 cm]
	Pakethöhe	2.5 in [6.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	10.1 oz [286.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Konverter für DVI auf VGA
		1 - DVI-Kabel
		1 - USB-auf-DC-Netzkabel
		1 - Benutzerhandbuch

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.