

DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel - 1920x1200 - 1080p

Produkt-ID: DVI2VGAE



Mit dem aktiven DVI-D-auf-VGA-Adapter DVI2VGAE können Sie einen digitalen DVI-Ausgang von Desktopcomputer oder Laptop an einen VGA-Monitor oder VGA-Projektor anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf ein DVI-D-kompatibles Display.

Der DVI-D-auf-VGA-Konverter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ausgabe von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen und Arbeitsdokumenten und trägt, durch Erweiterung des Desktops des Computers auf einen sekundären Monitor, zu einer höheren Produktivität und somit Verdopplung des verfügbaren Arbeitsplatzes bei.

Dieser mobile Adapter dient zur Konvertierung eines standardmäßig betriebenen DVI-Bus zu VGA ohne externe Stromquelle. Für DVI-Ports mit geringer Stromversorgung ist ein USB-Kabel enthalten, mit dessen Hilfe das Gerät über ein USB-Netzteil betrieben werden kann.

Dank Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) ist dieser aktive Adapter eine umfassende Lösung zum Anschließen eines High-Definition VGA-Displays an eine DVI-D-Videoquelle.

Der DVI-D-auf-VGA-Adapter DVI2VGAE wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden Sie digitale DVI-fähige Geräte, z. B. Laptop oder Desktopcomputer, mit einem VGA-Projektor oder VGA-Display

Merkmale

- Maximale Auflösung von 1920x1200
- Kein externer Netzadapter erforderlich

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DVI-D
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
MTBF	1,654,172 Stunden

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
	USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Strom

Stromverbrauch	1.3
----------------	-----

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit



Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	7.5 in [19 cm]
Produktlänge	9.8 in [24.8 cm]
Produktbreite	1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [77.1 g]

Verpackungs-
formationen

Package Length	3.5 in [88.0 mm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [73.4 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	DVI-D auf VGA-Adapter / Konverter 610 mm USB-Typ-A-zu-Micro-USB-Typ-B-Kabel
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

