

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps

ID prodotto: ET91000SC2



Il convertitore multimediale Gigabit 1000 Mbps a fibra multimodale (SC, 550 m) ET91000SC2 permette di estendere una rete Ethernet Gigabit in fibra multimodale a distanze fino a 550 m.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet Gigabit (1000Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra (1000Base-SX), il convertitore GbE a fibra MM supporta massime velocità Gigabit per prestazioni della rete e scalabilità ottimali. Progettato per offrire una duratura e conveniente soluzione da Ethernet a fibra, il convertitore Ethernet a fibra SC presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Offre la connettività di rete a utenti o segmenti di rete in aree isolate di grandi complessi o in altri edifici separati
- Ideale negli ambienti di enti pubblici in cui è necessario evitare qualsiasi minaccia alla sicurezza (monitoraggio della rete, ecc.)
- Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze

- Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi
- Converte i segnali in fibra ottica 1000Base-SX in Ethernet 1000Base-T tramite un cavo in fibra multimodale

Caratteristiche

- Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
- Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
- Supporta una lunghezza massima del cavo in fibra di 550 m
- Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
- Installazione rapida e semplice, facile da utilizzare

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
PoE	No
WDM	No

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2000 Mbps (modalità full duplex)
Distanza di trasferimento max	550m [1804ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
Auto MDIX	Sì
MTBF	65,000 Hours

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - RJ-45
-------------------------	-----------

1 - Fibra Ottica SC Duplex

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.36A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.6 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	4

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.9 in [15 cm]
Larghezza prodotto	3.5 in [9 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	13.9 oz [395 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.6 cm]

Larghezza del Pacco 5.4 in [13.7 cm]

Altezza del Pacco 3.6 in [9.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.7 lb [0.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Convertitore multimediale fibra

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Grounding Screw

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.