

## Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz

Product ID: ET91000SFP2C



Das Open SFP-LWL-Medienkonverter Kartenmodul ET91000SFP2C konvertiert und erweitert eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mithilfe des Gigabit-SFP Ihrer Wahl.

Der Medienkonverter ist eine vielseitige Lösung zum Verbinden eines Ethernet (1000Base-T)-Netzwerks mit entfernten Netzwerksegmenten über ein LWL-Backbone. Er ist mit einem Open SFP-Steckplatz ausgestattet, dank dem Sie das MSA-konforme Gigabit-SFP wählen können, das Ihrem LWL-Verbindungsmodus (Single-/Multi-Mode) und Ihren Entfernungsanforderungen am besten entspricht (kompatible Lösungen finden Sie in unserem Angebot von [%group id="102" text="Gigabit-Transceivern" append\_qs="filter\_NETWORKSPEED=1000+Mbps+(1+Gbps)"%]).

Dieser Gigabit-Medienkonverter wurde für Anwendungen entwickelt, für die mehrere gehäusebetriebene Medienkonverter erforderlich sind, und wird als Kartenmodul geliefert, das ganz einfach in das [%product id="ETCHS2U" text="2U-Rack-Montage-Gehäuse"%] mit 20 Steckplätzen (ETCHS2U) installiert werden kann. Für eine eigenständige Lösung kann dieser Gigabit-Medienkonverter auch als standardmäßiger [%product id="ET91000SFP2" text="Open SFP-Medienkonverter"%] (ET91000SFP2) erworben werden.

Der LWL-auf-Ethernet-Konverter bietet einfache Plug-and-Play-Installation bei Unterstützung für Full-Duplex-Betrieb und Jumbo Frame-Support für einen effizienten Netzwerkbetrieb.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Stellt Konnektivität für Benutzer oder Netzwerksegmente bereit, die sich in einem isolierten Bereich eines großen Komplexes oder in einem anderen Gebäude befinden
- Perfekt für sichere Verbindungen, wie sie von Regierungsbehörden benötigt werden, wo EMI nicht akzeptabel ist
- Verbinden Sie Verkehrskontroll-/Überwachungssysteme über große Entfernungen mit dem Hauptbüro
- Erweitern Sie die Netzwerkkonnektivität auf Remote-Bereiche von Stadien, Sälen und anderen Veranstaltungsorten.
- Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
- Montieren Sie mehrere Media-Konverterkarten in ein Rack-Montage-Gehäuse

## Features

- Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Unterstützt Jumbo Frames.
- Media-Konverterkartenmodul für die Installation in das Rack-Montage-Gehäuse ETCHS2U
- Open SFP-Steckplatz unterstützt MSA-konforme Single-/Multi-Mode-Gigabit-SFPs in verschiedenen Entfernungen
- Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen

Hardware	Warranty	2 Years
	PoE	No
	WDM	No
	Industrienormen	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
	Chipset-ID	Marvell - 88E1111
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
	Faseroptikbetriebsmodus	Half/Full-Duplex
	Auto MDIX	Yes
	MTBF	65, 000 Hours
Steckverbinder	Anschlüsse lokales Gerät	RJ-45
	Anschlüsse lokales Gerät	SFP Slot
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Geschwindigkeiten und Entfernungen der Faseroptik-Datenübertragungen hängen vom verwendeten SFP (separat erhältlich) ab
Strom	Mit Stromadapter	Not Included (not required for standard applications)
	Eingangsspannung	12V DC

	Eingangsstrom	1 A
	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	< 8W
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Gehäusetyp	Steel
	Produktlänge	5.6 in [1.4 cm]
	Produktbreite	2.9 in [74 mm]
	Produkthöhe	0.8 in [21 mm]
	Produktgewicht	3.9 oz [110 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	7.3 in [1.8 cm]
	Package Width	5.1 in [1.3 cm]
	Package Height	1.1 in [27 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.5 oz [184 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Faseroptik-Medienkonverter
	Im Paket enthalten	Anleitung
<hr/>		

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

