

6m DVI-D Dual Link Monitor Verlängerungskabel - St/Bu

Produkt-ID: DVIDDMM20



The DVIDDMM20 20ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 20 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 20 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Kompatibel mit Flachbildschirmen, digitalen CRT-Displays, Projektoren und HDTVs

Merkmale

- Supports a maximum resolution of 2560x1600
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Ferrite core eliminates EMI interference
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	20.0 ft [6.1 m]
Produktlänge	20.0 ft [6.1 m]
Produktgewicht	21.5 oz [609 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	8.8 in [22.3 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
--------------------	---------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.