

Cable 3m para Monitor DVI-I de Doble Enlace Dual Link Digital Analógico - 2x Macho

ID del Producto: DVIIDMM10



The DVIIDMM10 10ft DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and provides a reliable connection between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 10ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Características

- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos con pantallas DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	9.9 Gbits/sec
---------------------------------------	---------------

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-I (29 pines)
Conector B	1 - DVI-I (29 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Peso del Producto	15.8 oz [449 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.4 in [34.0 cm]
Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]

Peso (de la Caja) del 15.7 oz [446.0 g]
Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.