


Câble Fibre Optique Multimode SC à SC OM1 de 1m, Dimension de la Fibre 62.5/125, Réseaux 10G - Cordon de Raccordement Fibre LSZH

N° de produit: FIBSCSC1



Le câble de raccordement à fibre optique duplex multimode 62,5/125 de 1 mètre (3,3 pieds) FIBSCSC1 est terminé aux deux extrémités par des connecteurs SC (mâles) pour assurer la connexion nécessaire entre les dispositifs de réseau à fibre optique pour des réseaux à grande vitesse sur de longues distances.

Ce câble de raccordement SC-SC est revêtu d'une gaine ignifuge LSZH (à faible émission de fumée, zéro halogène) pour garantir une émission minimale de fumée, de toxicité et de corrosion en cas d'exposition à des sources élevées de chaleur, en cas d'incendie. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements industriels, des bureaux centraux, des écoles, ainsi que dans des environnements résidentiels où les codes de construction sont à prendre en compte.

Pour garantir des performances optimales, notre câble duplex à fibre multimode est testé individuellement et certifié pour respecter les limites acceptables de perte d'insertion optique, garantissant ainsi une compatibilité et une fiabilité à 100%.

Notre câble de raccordement à fibre optique SC-SC multimode est garanti pour offrir une fiabilité durable et des performances de haute qualité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisé pour les réseaux longue distance aux données essentielles
- Télécommunication/communication de données
- Systèmes à large bande passante
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse

Spécifications techniques

- **CÂBLE FIBRE** : Le câble fibre OM1 est immunisé contre les interférences électromagnétiques et prend en charge l'Ethernet jusqu'à 10 Gbps; Le cordon duplex avec les connecteurs TX/RX à code couleur permet une identification visuelle rapide de la polarité
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Les connecteurs SC/SC avec extrémités UPC améliorent de manière significative la perte de retour; Les décharges de traction des connecteurs moulés robustes minimisent l'usure due à la flexion
- **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ** : Testé individuellement pour l'intégrité du signal; La gaine du câble LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) émet peu de fumées et des vapeurs toxiques en cas de combustion
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur du câble : 1m; Couleur : Orange; Connecteurs : SC/SC; Taille de la fibre : 62.5/125µm; Classification de la fibre : OM1; Type de fibre : Multi Mode; Vitesse réseau supportée : 1/10 Gbps; Diamètre extérieur du câble : 2.9mm
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce câble à fibre optique est soutenu à vie, et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Taille de la fibre optique	62.5/125
Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Classification de la fibre optique	OM1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Calibre du câble	1Gbps / 10Gbps

Type de fibre optique	Multimode
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - Fibre optique duplex SC
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex SC
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques	
Couleur	Orange
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.1 oz [31.0 g]
Informations d'emballage	
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.8 cm]
Largeur du Paquet	7.8 in [19.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	1.3 oz [38.0 g]
Contenu du paquet	
Inclus dans le paquet	1 - Câble à Fibre Optique Multimode de 1m SC-SC

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis