

ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Produkt ID: EC2000S



EC2000S Gigabit ExpressCard-Ethernet-adapter med två portar lägger till två 10/100/1000 Mbps Ethernet-portar till en bärbar dator med kapacitet för ExpressCard eller till ett system med liten formfaktor vilket gör att du kan ansluta två separata fysiska nätverk samtidigt med dedicerad bandbredd till virtuella datorer.

Med stöd för funktioner som NDIS5-avlastning av kontrollsumma, avlastning vid stora överföringar för lägre CPU-användning, energistyrning av väckning-över-nätverket (WOL) och fjärruppväckning, jumboramar och VLAN-tagning. Denna ExpressCard-Ethernet-adapter klarar av att hantera många olika situationer.

Med sin ExpressCard-formfaktor på 34 mm passar denna kompakta och bärbara gigabit-Ethernet-adapter i alla ExpressCard-kompatibla system. Adaptern täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Affärsmän och personer som jobbar med IT som har behov av att ansluta till två olika nätverk på samma gång
- Kör en virtuell dator på en arbetsstation med åtkomst till separata fysiska nätverksanslutningar
- Ersättning för en trasig inbyggd gigabit Ethernet-port på bärbara datorer

Funktioner

- Dubbla RJ45 Ethernet-portar i en 34 mm ExpressCard-adapter
- Helt kompatibelt med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab specifikationerna för 10/100/1000 Mbps-anslutningar
- Med stöd för hel- och halv-duplex-driftslägen
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Microsoft® NDIS5 avlastning av kontrollsumma (IPv4, TCP, UDP) och stöd för avlastning vid stora överföringar
- Alternativ för energistyrning av väckning-över-nätverket (WOL) och fjärruppväckning (Remote Wake-up)
- IEEE 802.3x Stöd för full duplex-flödeskontroll
- Auto-Negotiation med kapacitet för ytterligare datapaket (next page)
- Länk/aktivitet och gigabit-länk LED-indikator
- Uppfyller ExpressCard 1.0-specifikationerna
- Plug-and-play- och hot Swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	ExpressCard
Korttyp	ExpressCard 34mm
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q

Chipset-ID		Realtek - RTL8111E
Prestanda		
	Wake On Lan	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
	Buffertstorlek	48 KB
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Promiscuous Mode	Ja
Kontakt(er)		
	Externa portar	2 - RJ-45
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 to 10.9, Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	ExpressCard-kortplats
	Obs.	På Intel® Ivy Bridge-/Haswell-arkitektur och nyare baserade system fungerar endast 1 nätverksport
Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Länk/aktivitet 2 - Gigabit-länk
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 151°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Produktlängd	4.6 in [11.6 cm]
	Produktbredd	1.3 in [3.4 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
	Produktvikt	1.4 oz [40 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [33 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - ExpressCard Gigabit Ethernet NIC
		1 - Drivrutin CD
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.