Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX

Produkt-ID: GLCEXSMDST

Das GLCEXSMDST ist ein Cisco-GLC-EX-SMD-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-EX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm

• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbps

• Typ: Single-Mode-Glasfaser

• Verbindungstyp: LC-Anschluss

• Maximale Übertragungsentfernung: 40 km

• MTBF: 3.013.496 Stunden

• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt

• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität




## Anwendungen

• Austausch defekter oder beschädigter SFP-Module in Cisco-Switches und -Routern

• Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Remote-Segmente

## Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT CISCO GLC-EX-SMD: Funktioniert mit Cisco-Switches wie Firepower, ASR920, IE2000, IE4000, ASR1000 und anderen

• TECHNISCHE DATEN: 1000BASE-EX | 1 Gbps | Single Mode | LC | 1310nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 40 Km

• PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET:  Hot Swap fähig in Cisco Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung.

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Compatible Brand | Cisco |
| | Industrienormen | IEEE 802.3z 1000BASE-EX |
| Leistung | | |
| | Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s |
| | Max. Übertragungsentfernun | 40 km (24.8 mi) |

| | | |
|---|---|---|
| | g | |
| | Faseroptiktyp | Single Mode |
| | Wellenlänge | 1310nm |
| | Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex |
| | DDM | Ja |
| | Kompatible Netzwerke | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
| | MTBF | 3.013.496 Stunden |
| | Stromverbrauch | < 1 W |
| Steckverbinder | | |
| | Anschlüsse lokales Gerät | 1 - Faseroptik LC |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | | |
| | Hinweis | Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Produktlänge | 2.2 in [56.6 mm] |
| | Produktbreite | 0.5 in [1.4 cm] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Produktgewicht | 0.7 oz [19.0 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketlänge | 4.3 in [11.0 cm] |
| | Paketbreite | 3.7 in [9.4 cm] |
| | Pakethöhe | 1.2 in [3.0 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 1.8 oz [50.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|---|---|
| Im Paket enthalten | 1 - SFP-Transceiver |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.