

7-Port USB 3.0 Hub met Power Adapter - Metalen Industriële USB-A Hub met ESD & 350W Overspanningsbeveiliging - Din Rail/Wand/Bureau Monteerbaar - High Speed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Hub

Productcode: HB30A7AME



Deze TAA-conforme 7-poorts industriële USB 3.2 Gen 1 hub geeft u de uitbreidbaarheid en flexibele voedingsopties die u nodig heeft in industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of kantoor werkplekken. Dit product is ontworpen met een sterke industriële metalen behuizing om hoge eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen te kunnen voldaan.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy duty behuizing. Dit product ondersteunt een uitgebreide 7-48V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, over flexibele voedingsopties voor de hub beschikt op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieken, ondersteunt een breed bedrijfstemperatuurbereik (0 °C tot 70 °C), en biedt ESD bescherming en overspanningsbeveiliging voor elke USB-poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal flexibele verbindingen, deze robuuste USB 3.2 Gen 1 hub met 7 poorten biedt u de mogelijkheid en flexibiliteit aan om meerdere USB apparaten tegelijk aan te sluiten.

De hub ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1,2 en kan daarom tot 2,4A leveren aan elke poort (en in totaal tot maximaal 50 W). Hierdoor kunnen uw mobiele apparaten sneller worden opgeladen vergeleken met traditionele USB-poorten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plek waar meest nodig is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.2 Gen 1 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

U kunt de industriële hub ook direct aansluiten op een stopcontact met behulp van de meegeleverde externe klemmenblok-voedingsadapter.

Deze sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.2 Gen 1 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw oudere randapparaten naast uw nieuwere USB 3.2 Gen 1 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **RUGGEDIZED ONTWERP:** Industrial USB 3.2 Gen 1 hub met robuuste metalen behuizing, 15kV/8kV air/contact ESD en 350W overspanningsbeveiliging | Sluit tot 7 USB apparaten aan, bv. in industriële omgevingen
- **MOUNTABLE & INDUSTRIAL GRADE HUB :** Veilig monteerbaar op/onder bureau, aan wand of op DIN-rail mbv geïntegreerde montageplaatjes en meegeleverde DIN-beugels. USB splitter inclusief 1,8 m USB 3.2 Gen 1 kabel
- **FLEXIBEL VERMOGEN:** Deze 7 Port Powered USB hub met externe voeding ondersteunt +7-48 V DC bereik en wordt gevoed via DC drop, LPS met een DC klemblok, of via wisselstroom (voedingsadapter meegeleverd)
- **GEVOEDE HEAVY DUTY HUB:** 7 USB 3.2 Gen 1 poorten met 5 Gbps data transfer en 2,4 A (12W) vermogen op max. 4 poorten of elke andere combinatie tot maxi. 35W totaal gedeeld vermogen
- **HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM:** StarTech.com biedt 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning | verschillende USB kabels apart beschikbaar voor aansluiten van downstream apparaten

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat poort(en) Nee

USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
MTBF	126.106 uur

Connector(en)

Type connector(en)	7 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - Aansluitblok (2 draden)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power (groen)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.4A

Uitgangsspanning 20V DC

Uitgangsstroom 3.25A

Stekkertype Aansluitblok (2 draden)

Vermogensopname 65W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Vormfactor Industrieel

Type behuizing Staal

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 5.7 in [14.5 cm]

Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	11.5 oz [326 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.5 in [29.3 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	2.7 in [6.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Hub
	1 - USB 3.0 hostkabel 80 cm
	1 - Voedingsadapter (NA/JP, ANZ, VK, EU)
	2 - DIN-railsteunen
	4 - bevestigingsschroeven
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.