

3-Port USB-C hubb med LAN Port - USB 3.2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

Produkt ID: HB31C2A1CGS



Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C 3.1 Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bus-bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna självdrivna 3-Port USB-C hubb ansluts till USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-port på din enhet och lägger till en LAN-port, en USB-C-port och två USB-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter.

För snabbare och mer konsekventa nätverksanslutningar ger USB 3.2 Gen 2 hubbintegrerade Gigabit Ethernet port trådbunden nätverksåtkomst som är helt kompatibel med IEEE 802.3/10/ab-standarder. Dessutom stöder GbE-porten Wake-on-LAN (WoL) så att du kan fjärrväcka din dator över ditt nätverk.

Denna kompakta, lätta USB-typ-C-hubb är ett bekvämt och kompakt tillägg till din bärbara dator installation. Hubben är självdriven och har en universalströmadapter för att ge bättre stöd för USB-enheter, t.ex. extern lagring, som kan dra mer energi.

USB-C värd kabeln är fristående och med en utökad längd på 1 m ger den mer flexibilitet för längre anslutningsbehov och plug and play-installation.

För ökad flexibilitet och säkerhet, är minihubbfunktionernas hål monterade för att arbeta med StarTech.com docknings fästen som till exempel SSPMSVESA eller SSPMSUDWM.


Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stödjer både äldre och nya USB-enheter. Den har en alltid-på USB-A snabbaddningsport som stöder två driftsätt:

- Dataöverföring och laddning när den bärbara datorn är ansluten och på
- Dedikerad eller värdlös laddning som ger en högre laddningsström när värden är av, i vänteläge eller fränkopplad

Du kan ansluta videobildtagningsenheter, bärbara flash-enheter och externa hårddiskar med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna 3 port USB Type-C hubb förbättrar din produktivitet och ger dig anslutningarna du behöver när du arbetar eller reser.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **USB-HUBB MED ETHERNET:** 2x USB-A- och 1x USB-C-portar stöder USB 3.2 Gen 2 10 Gbps överföringshastigheter med USB-A som stöder BC 1.2 för snabb enhetsladdning; Inbyggd GbE-port LAN-anslutning
- **TRÅDBUNDET LAN:** USB C-hubb med inbyggd Gigabit Ethernet-port (RJ45), Wake-on-LAN, V-LAN-taggnig och 9K jumboramar för säker Ethernet-anslutning, vilket är perfekt för bärbara datorer/surfplattor utan LAN-portar
- **LADDA & SYNKA:** 24W nätdaptern gör att USB-A-porten kan ge 1,5 A ström till datasynkroniserade enheter; Den strömsatta USB-hubben laddar till och med enheter när en värddator inte är ansluten med 2,4 A ström
- **KOMPATIBILITET:** Denna USB-hubb stöder Windows, macOS, Linux, iPadOS och Android med

automatisk drivrutinsinstallation i de flesta versioner och tillför portar till alla bärbara datorer med USB-C/Thunderbolt 3, Ultrabooks eller smartphones

- **LÄTT OCH SÄKER INSTALLATION:** 1 m USB Type-C-kabel ingår; Litet, kompakt fotavtryck; Monteras säkert på ett skrivbord, vägg eller bildskärm med fästen från StarTech.com (SSPMSUDWM/SSPMSVESA) som säljs separat
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
USB-passthrough	Ja
Industristandarder	USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTL5423 Realtek - RTL8153B

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)

	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
		Apple 1A
		Apple 2.4A
	Port Multiplier	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - RJ-45
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 11 (32/64 bit), Windows® 11 ARM, Windows® 10 (32/64 bit), Windows®, Windows® 8.1 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012(32/64bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, macOS 10.10-10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Linux Kernel 4.x LTS and up, Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS, iPadOS 13.1 and up, Chrome OS 61.x and up, Android OS 8.x and up,
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Grön - Ström- och länkindikator
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Utpänning	12V DC
	Utström	2A

Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24W

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50°C
Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Färg	Svart och Rymdgrå
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Aluminium och plast
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	3.1 oz [87.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	6.0 in [15.2 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	15.5 oz [440.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
	1 - Universell strömadapter

4 - Universal strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - USB-C-värdkabel (1 m)

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.