

Hub US- C USB-A a 4 Porte 10Gbps - Replicatore di porte 2x USB Type C e 2x USB Type A in metallo - Hub USB 3.2 Gen 2 con protezione alle sovratensioni di tipo ESD - Autoalimentato

ID prodotto: HB31C2A2CME



Questo hub USB a 4 porte per uso industriale consente di collegare quattro periferiche USB SuperSpeed 3.2 Gen 2 (10 Gbps) a un computer USB-A o USB-C. Dispone di due porte per periferiche USB-A e di due porte per periferiche USB-C, ognuna con un connettore con fermo a vite, ed è dotato di un alloggiamento in metallo per uso industriale, ideale per gli ambienti difficili.

Questo hub USB-C permette di collegare due dispositivi USB-A e due dispositivi USB-C a un'unica porta USB-C o USB-A sul dispositivo host. L'hub supporta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ed è retrocompatibile con USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) e USB 2.0 (480 Mbps).


Nota: lo standard USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), mentre lo standard USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).

L'hub USB dispone di alimentazione autonoma mediante l'adattatore di alimentazione CA a CC da 36 W (12 V/3 A) incluso o il connettore per morsetti incorporato che supporta un ingresso CC da 7-24 V. L'hub condivide fino a 30 W di potenza tra i dispositivi collegati e ogni porta supporta BC 1.2 fornendo 12 W (2,4 A) di potenza su tutte le porte fino a un assorbimento di 30 W.

Questo hub USB è dotato di un robusto box esterno in metallo con alette di montaggio integrate che ne consentono l'installazione su qualsiasi parete o superficie. L'hub è dotato di protezione dalle scariche elettrostatiche (15 kV in aria e 8 kV a contatto). Ogni porta sull'hub è dotata di un fermo a vite che impedisce la disconnessione accidentale del cavo, di un cavo host USB-C (1 m) e di un cavo host USB-A (1 m) con vite di bloccaggio.

L'hub USB è indipendente dal sistema operativo, pertanto è supportato su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento delle apparecchiature a un computer negli ambienti industriali
- Alimentazione e ricarica dei dispositivi

Caratteristiche

- **HUB USB-C A 4 PORTE PER USO INDUSTRIALE:** consente di espandere la connettività di un computer USB-C o USB-A aggiungendo 2 porte USB Type-A e 2 USB Type-C; hub USB SuperSpeed 3.2 Gen 2 da 10 Gbps; cavi host USB-C e USB-A da 1 m con fermo a vite inclusi
- **PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE ESD:** protezione dalle scariche elettrostatiche (15 kV in aria e 8 kV a contatto); questo hub robusto con box esterno in metallo è adatto agli ambienti industriali e commerciali meno ospitali
- **ALIMENTAZIONE E RICARICA:** hub USB-C ad alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione 36W e connettore a morsetteria (7-24 V CC); Ricarica BC 1.2 - Fornisce 12W (2,4 A) su tutte le porte fino a un assorbimento totale di 30 W su tutte le porte
- **FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE:** dotato di alette di montaggio integrate, l'hub USB Type-C può essere montato su una parete/superficie; tutte le porte USB-A e USB-C dell'hub dispongono di connettori con fermo a vite per evitare il distacco accidentale
- **COMPATIBILITÀ:** l'hub USB è indipendente dal sistema operativo; è compatibile con Thunderbolt 3 e USB 3.2 Gen 1/2.0; per l'uso in ambienti di produzione/automazione/laboratori/scuole; MTT per larghezza di banda massima in presenza di dispositivi a velocità miste

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host	Sì

USB-C		
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porte	4
	Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	ID chipset	VIA/VLI - VL822
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Supported Charging Modes	Dedicated Charging Port (DCP) Charging Downstream Port (CDP)
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
	MTBF	184,128 hours
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e	Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C o Type-A

	cavi	disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED alimentazione 4 - LED di collegamento dispositivo USB
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	36
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Fattore di forma	Industrial
	Tipo enclosure	Metal
	Lunghezza prodotto	7.0 in [17.9 cm]
	Larghezza prodotto	2.3 in [6.0 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]

	Peso prodotto	10.2 oz [288 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.6 in [29.5 cm]
	Larghezza del Pacco	7.5 in [19.0 cm]
	Altezza del Pacco	2.8 in [7.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.2 (10 Gbps)
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		5 - Cavi di alimentazione nazionali (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Connettore per morsettiera (installato)
		1 - Cavo da USB-A a USB-C
		1 - Cavo USB-C a USB-C
		1 - Documentazione del Prodotto
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.