

4 Port USB C Hub 10Gbps - Industrial USB-C Hub - 2x USB-C & 2x USB-A - ESD
Overspanningsbeveiliging - USB-C of USB-A Host - Monteerbare Metalen USB 3.2 Gen 2
Type-C Hub met Voeding

Productcode: HB31C2A2CME



Met deze 4-Port industriële USB hub kunt u vier SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) randapparaten op uw USB-A of USB-C computer aansluiten. De hub heeft twee USB-A en twee USB-C poorten voor randapparatuur, elk met een screw-lock connector, en een metalen industriële behuizing, die bij uitstek geschikt is voor productieomgevingen.

Met deze USB-C hub kunt u twee USB-A apparaten en twee USB-C apparaten op één USB-C of USB-A poort van uw hostapparaat aansluiten. De hub ondersteunt USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) en is neerwaarts compatibel met USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) en USB 2.0 (480 Mbps).


NB: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), terwijl USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) bekend staat als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) en USB 3.0 (5 Gbps).

De USB hub kan worden gevoed via de meegeleverde 36 W (12 V/3 A) AC naar DC voedingsadapter of via de geïntegreerde klemmenblokconnector die een ingangsspanning van 7-24 V DC ondersteunt. De hub verdeelt tot 30 W vermogen over de aangesloten apparaten en elke poort ondersteunt BC 1.2, waardoor 12 W (2,4 A) vermogen op alle poorten beschikbaar is tot een maximum (totaal) vermogen van 30 W.

Deze USB hub heeft een robuuste metalen behuizing met geïntegreerde montagegaten waarmee u deze aan elk wand of oppervlak kunt bevestigen. De hub is uitgerust met een 15 kV lucht en 8 kV contactbeveiliging tegen elektrostatische ontlading. Elke poort van de hub heeft een schroefbeveiliging, waardoor het onbedoeld losraken van de kabel wordt voorkomen. Bovendien worden zowel een 1 m lange USB-C hostkabel als een 1 m USB-A hostkabel met screw locks meegeleverd.

De USB hub is onafhankelijk van het besturingssysteem en wordt dus op een groot aantal besturingssystemen ondersteund waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit apparatuur op een computer aan in industriële omgevingen
- Apparaten voeden en opladen

Eigenschappen

- **INDUSTRIAL 4-PORT USB-C HUB:** Breid de connectiviteit van een USB-C of USB-A computer uit door toevoeging van 2x USB-A en 2x USB-C poorten; SuperSpeed 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 hub; inclusief 1m USB-C & USB-A hostkabels (met screw-lock)
- **ESD OVERSPANNINGSBEVEILIGING:** Met 15 kV lucht en 8 kV contactbeveiliging tegen elektrostatische ontlading is deze robuuste hub met metalen behuizing geschikt voor ruwe industriële/commerciële omgevingen
- **VOEDEN EN OPLADEN:** Zelfgevoede USB C hub met 36 W voedingsadapter & klemmenblokconnector (7-24 V DC inputs); BC 1.2 Charging met in totaal 30 W over alle poorten | Biedt 12 W (2,4 A) op alle poorten voor een totaal vermogen van 30 W
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Monteerbare USB Type-C hub met geïntegreerde montagegaten voor bevestiging aan wanden/horizontale oppervlakken; Alle USB-A & USB-C poorten van deze hub hebben screw-lock connectors om onbedoeld losraken van de kabels te voorkomen
- **COMPATIBILITEIT:** De USB Hub is OS onafhankelijk en werkt met Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android; compatibel met Thunderbolt 3 & USB 3.2 Gen 1/2.0; geschikt voor gebruik in productie, automatisering, labo's, scholen, IT; MTT voor max. bandbreedte

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja

USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Chipsetcode	VIA/VLI - VL822

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Modes	Dedicated Charging Port (DCP) Charging Downstream Port (CDP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
MTBF	184,128 hours

Connector(en)

Type connector(en)	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C of Type-A poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-LED
		4 - USB apparaat Link LED
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Vormfactor	Industrieel
	Type behuizing	Metal
	Lengte product	7.0 in [17.9 cm]
	Breedte product	2.3 in [6.0 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
	Gewicht product	10.2 oz [288 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.6 in [29.5 cm]
Breedte Verpakking	7.5 in [19.0 cm]
Hoogte Verpakking	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.2 (10 Gbps) hub
	1 - Universele voedingsadapter
	5 - Regionale voedingskabels (NA, JP, EU, GB, ANZ)
	1 - Klemmenblokconnector (geïnstalleerd)
	1 - USB-A naar USB-C Kabel
	1 - USB-C naar USB-C kabel
	1 - Product Documentatie

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.