

4-Port USB-C Hub, 4x USB-C Ports, USB 3.1 10Gbps, Compacte USB C Hub met 100W Power Delivery Pass-Through, USB Type C Hub met 32cm Wrap-Around Kabel

Productcode: HB31CM4CPD3



Deze 4-poorts USB-C hub met optionele USB Power Delivery (PD) pass-through, zorgt voor uitbreiding van een USB-C Laptop connectiviteit. Deze hub is uitgerust met vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C poorten, die USB-randapparatuur met hoge bandbreedte kunnen ondersteunen. Sluit de aangesloten USB-C kabel aan op een USB Type-C of Thunderbolt™ 3/4 poort van de hostcomputer om een snelle aansluiting van maximaal 4 randapparaten mogelijk te maken. Deze lichtgewicht USB-C Hub kan met busvoeding werken. Als alternatief kan een USB-C power adapter (niet meegeleverd) worden aangesloten op de daarvoor bestemde USB-C PD-poort van uw laptop om deze op te laden.

De ondersteuning voor USB PD zorgt voor het opladen van de hostlaptop en maximaal drie USB-randapparaten door een USB-C voedingsbron aan te sluiten op de PD-pass-through poort. PD 3.0 is voorzien van Fast Role Swap (FRS) om te voorkomen dat USB-gegevens worden onderbroken wanneer u van voedingsbron overschakelt (USB-C voedingsadapter naar busvoeding). Hierdoor kunt u het aangesloten hostapparaat opladen, evenals alle apparaten die zijn aangesloten op de drie overige USB-C-poorten.

Als een USB-C-voedingsadapter aangesloten is, wordt 15W gereserveerd voor de hub, terwijl tot 85W beschikbaar is om de hostcomputer en downstreamapparaten van stroom te voorzien/op te laden (tot 7,5W per poort).

Deze USB-C hub is een compacte en lichtgewicht draagbare laptopaccessoire. De aangesloten kabel is 32 cm lang. Deze kabel kan veilig in een laptoptas worden opgeborgen tijdens het reizen.

Met vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C-poorten, en backwards compatibiliteit met USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) en USB 2.0 (480Mbps), kan deze USB-hub nieuwe en oudere USB-apparatuur ondersteunen. Koppel flash drives, video capture apparatuur en externe harde schijven, met data transfer snelheden tot 10Gbps. Deze USB Type-C hub verbetert de productiviteit dankzij de nodige aansluitingen voor een efficiënt gebruik van meerdere randapparaten.

De 4-poorts USB hub is OS-onafhankelijk. Hij ondersteunt alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS en Android. Deze adapter is plug-and-play en vereist geen software of drivers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Koppel externe opslagapparaten (bijv. thumb drives, HDD's/SSD's), HD-camera's, muizen, toetsenborden, webcams en/of USB-headsets aan een computer
- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** Deze 10Gbps USB 3.2 Gen 2 expansion hub heeft een USB-C host-poort en 4x downstream USB-C poorten - De USB-hub kan via busvoeding of een USB-C power adapter (niet meegeleverd) worden gevoed voor tot wel 100W Power Delivery Pass-Through
- **USB POWER DELIVERY PASS-THROUGH:** De USB-C hub ondersteunt een power adapter aansluiting tot 100W, waarbij 15W wordt gereserveerd voor de hub en tot 85W voor het voeden/laden van de hostcomputer en downstream USB-apparaten (tot 7,5W per poort)
- **COMPACT & DRAAGBAAR:** Small-form-factor USB 3.2 hub met duurzame kunststof behuizing - Geïntegreerde 32cm lange host kabel met wrap-around kabel management om warboel te voorkomen tijdens het reizen van het kantoor werkplek naar vergaderzalen en thuis.
- **HOST COMPATIBILITEIT:** kan worden gebruikt met elk USB-C apparaat, inclusief laptops & Ultrabooks (Lenovo, HP, Dell, Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air) en tablets, convertibles & Chromebooks (Google Pixelbook, iPad Pro, Samsung Galaxy-apparaten)
- **EENVOUDIGE SETUP:** USB-hub/splitter met meerdere USB-C poorten is OS-onafhankelijk met native plug-and-play ondersteuning voor alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB Power Delivery 3.0
Chipsetcode	Realtek - RTS5423 VIA - VL160

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Algemene specificaties	Maximale Laptop Laadvermogen: 85W

Connector(en)

Externe poorten	4 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
---------	---

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Uitgangsspanning	5 DC
Vermogensopname	15W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	0%~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.6 in [32 cm]
Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	3.2 oz [92.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
Breedte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.