

A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200

Produkt ID: HD2DPVGDVI



Med denna reseadapter kan du ansluta din HDMI-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till en DisplayPort-, VGA- eller DVI-skärm. För att garantera kompatibilitet med din dator har adaptern stöd för både Windows®- och Mac-datorer.

Denna 3-i-1-adapter ger dig alla videoutgångar du behöver för att ansluta till alla projektorer eller skärmar. Med DisplayPort-, VGA-, och DVI-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators HDMI-port till en skärm i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med sitt stöd för flera videoutgångar och sin lätta och lilla storlek är denna adapter den perfekta lösningen för resande proffs, som till exempel försäljare eller instruktörer. 3-i-1 A/V-adaptern är dessutom toppen för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern har plug-and-play-installation så att du enkelt och snabbt kan ansluta till nästan alla skärmar du stöter på så att du kan fokusera på detaljerna för presentationen och inte de tekniska detaljerna hos styrelserummets A/V-utrustning. Den är USB-driven, vilket innebär att en strömadapter inte behövs och att adaptern är enklare att ta med sig. Dessutom räcker det med att koppla in adaptern i datorn istället för att behöva hitta en extra strömkälla.

DisplayPort-utgången på denna adapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. DP-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även en maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD-Ultrabook till en befintlig DisplayPort-, VGA- eller DVI-skärm på jobbet
- Använd en DisplayPort-, VGA- eller DVI-skärm som en sekundär skärm

Funktioner

- 3-i-1-adapter - HDMI till DisplayPort, HDMI till VGA, HDMI till DVI
- Maximera bärbarheten med en USB-driven videoadapter
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
- Plug-and-play-installation
- Lätt design
- Liten storlek

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	DisplayPort
	DVI
	VGA
Audio	Ja

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal analog upplösning	1920 x 1200
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Stödda upplösningar	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DP-utgång - tvåkanalers stereo
Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Medeltid mellan fel (MTBF)	858,339 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - DVI-I (29-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	DisplayPort-utgången är en aktiv port. VGA-utgången är en aktiv port. DVI-D-utgången är en passiv port.
------	---

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	40~50% RH

Utseende

Kabellängd	8.2 in [209.6 mm]
Produktlängd	11.8 in [30.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - A/V-reseadapter
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.