

Cavo prolunga HDMI da 15cm -Prolunga HDMI ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz -
Piccolo Cavo di Estensione HDMI 2.0 High Speed - Adattatore da Maschio a Femmina

ID prodotto: HD2MF6INL



Questo cavo salvaporta HDMI ad alta velocità impedisce l'usura della porta HDMI del monitor o di altri dispositivi, estendendola lontano dal dispositivo per una connessione più flessibile. Il cavo di estensione della porta supporta tutte le specifiche HDMI 2.0, incluse le risoluzioni fino a 4K (60 Hz) e la larghezza di banda fino a 18 Gbps.

Per evitare disconnessioni accidentali e perdite di segnale, il cavo di estensione presenta un connettore maschio HDMI ad alte prestazioni. Il connettore si aggancia automaticamente all'interno della porta, creando una pressione di contatto che ne impedisce l'allentamento nel tempo a causa di movimenti o vibrazioni.

Questo cavo di estensione corto maschio-femmina supporta tutte le specifiche HDMI 2.0.

- Risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Velocità elevate con una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Tecnologia HDR (High Dynamic Range) per colori brillanti e un rapporto di contrasto più elevato
- Audio cristallino con un massimo di 32 canali audio digitali non compressi
- Supporto del formato cinema 21:9 e video 3D
- Retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI
- Supporto delle funzioni CEC (Consumer Electronics Control)

Piena compatibilità con l'apparecchiatura HDMI 2.0, questo cavo salvaporta supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e larghezze di banda fino a 18 Gbps. È anche retrocompatibile con le versioni meno recenti

dello standard HDMI e funziona con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Offerta di presentazioni di alta qualità con proiettori 4K
- Collegamento di dispositivi e display 4K o Ultra HD

Caratteristiche

- **PROLUNGA:** Prolunga HDMI 2.0 da 15 cm con Ethernet, 4K 60Hz, larghezza di banda 18Gbps, HDR10 per un rapporto di contrasto elevato, supporta il formato video Ultra wide, 32 Ch. audio multi-stream con campionamento 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **RESISTENTE:** Cavo salvaporta HDMI 2.0 ad alta velocità Ultra HD; Rivestimento in resistente PVC per un'elevata resistenza e affidabilità; Adattatore HDMI in PVC flessibile impedisce lo sfilacciamento e deterioramento dovuto a torsioni ripetute e uso intensivo
- **QUALITÀ COMMERCIALE:** filo 30AWG con connettori a scatto placcati in oro e schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame (copertura 85%) migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale; connettore in Nylon 6/6 riduce l'usura della porta HDMI
- **PREVIENI L'USURA E LO STRAPPO:** Riduce i cicli di connessione alla porta HDMI e consente una maggiore facilità di utilizzo; Usa con il tuo computer/laptop/desktop; Collega TV/monitor/display/proiettore Samsung/Sony/Apple TV; Ideale per casa/ufficio e viaggi
- **SPECIFICHE:** 15 cm | Nero | HDMI 2.0 | HDMI Maschio-Femmina | 30 AWG | Guaina in PVC | Schermatura: amina in alluminio e rame intrecciato copertura 85% | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020 | Supporta HDMI 2.0 e precedenti | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Lunghezza del cavo	6.0 in [15.2 cm]
	Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Altezza prodotto	0.1 in [0.4 cm]
	Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI da 15 cm

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.