

60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Productcode: FAN6X2TX3



Deze vervangende 6x2cm ventilator zorgt ervoor dat uw pc koel blijft voor meer betrouwbaarheid en een langere levensduur. De ventilator heeft een efficiënt ontwerp met kogellagers voor duurzame koeling, en is voorzien van een statuspin op de TX3-connector die de status van de ventilator doorgeeft aan het systeem. Voor een brede compatibiliteit wordt de ventilator geleverd met een TX3 naar LP4-adapter, zodat u de ventilator niet alleen kunt aansluiten via de TX3-connector op het moederbord, maar ook via een LP4-aansluiting op de voeding van de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- Dubbele kogellagers
- 3-pins aansluiting met statuspin

- Inclusief adapter van 3-pins naar 4-pins LP4 Molex

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	3
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	21.46 CFM
Geluidsniveau	28 dBA
Toerental ventilator	4500

Connector(en)

Type connector(en)	1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3)
--------------------	-------------------------------------

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
-----------------	--------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
---------------------	-------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.4 in [60 mm]
Breedte product	0.8 in [2 cm]
Hoogte product	2.4 in [6 cm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.5 in [11.5 cm]

Package Width 2.6 in [6.5 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.3 oz [64.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd 1 - 60 mm 3-pins koelventilator
1 - 3-pins naar LP4 adapter

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.