

Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 80 mm

N° de produit: FANBOX



Ce ventilateur PC polyvalent est conçu pour une vaste gamme de boîtiers d'ordinateur où il fait circuler de l'air frais où dont il évacue l'air chaud, ce qui évite les problèmes dus à la surchauffe des composants. Solution de refroidissement quasiment silencieuse, ce ventilateur de 8 cm avec roulement à bille sans balai associé à un format de lame à haut rendement est capable de déplacer 1,4 m<sup>3</sup>/min d'air. Largement compatible, il peut être alimenté par un simple raccord LP4 au bloc d'alimentation de l'ordinateur.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Remplacez un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Installez-le dans un ordinateur pour augmenter la circulation de l'air et le refroidissement

## Spécifications techniques

- Design à deux roulements à billes
- Connecteurs d'alimentation LP4 en ligne

---

Matériel

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Politique de garantie        | 2 Years           |
| Nombre de conducteurs        | 2                 |
| Type ventilateur à roulement | Roulement à bille |

---

Performance

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Débit d'air     | 37.27 CFM     |
| Niveau de bruit | 33 dBA        |
| MTBF            | 56 609 heures |
| TR/M            | 3000          |

---

Connecteur(s)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Types de connecteur | 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) |
|                     | 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) |

---

Alimentation

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tension d'entrée | 12V DC |
| Courant d'entrée | 0.16   |

---

Conditions environnementales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10 to 80 |
|-------------------------------|-----------|

---

Caractéristiques physiques

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Couleur             | Noir            |
| Type de boîtier     | Plastique       |
| Longueur du produit | 3.1 in [80 mm]  |
| Largeur du produit  | 1.0 in [2.5 cm] |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hauteur du produit | 3.1 in [8 cm] |
| Poids du produit   | 2.6 oz [73 g] |

---

Informations  
d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 4.4 in [11.2 cm] |
| Package Width       | 3.9 in [9.8 cm]  |
| Package Height      | 1.3 in [32 mm]   |
| Poids brut          | 3.5 oz [100.0 g] |

---

Contenu du paquet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Ventilateur PC de 8 cm |
|                       | 4 - Vis de montage         |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis