

Adattatore HDMI 2.0 con angolo di 90 gradi verso l'alto, da maschio a femmina, salvavolta HDMI verticale angolato a 90 gradi, 4K 60Hz, M/F

ID prodotto: HDMI2HDMIMFDN



Questo adattatore HDMI compatto con angolazione verso l'alto funge da salvavolta, riducendo le sollecitazioni su porte e connettori HDMI. Ideale per installazioni con profondità limitata, consente l'accesso a porte HDMI nascoste o posizionate sul retro del dispositivo e riduce l'usura dovuta a connessioni frequenti.

Questo adattatore HDMI ad angolo retto supporta tutte le specifiche HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz
- Alta velocità con una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- High Dynamic Range (HDR) per un rapporto di contrasto più elevato e colori vibranti
- Suono cristallino, fino a 32 canali di audio digitale
- Supporta il formato cinematografico 21:9 e il video 3D
- Compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- Supporta il controllo dell'elettronica di consumo (CEC)

Completamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0, questo salvavolta HDMI 2.0 mantiene una qualità d'immagine ottimale con risoluzioni fino a 4K 60Hz e larghezze di banda fino a 18Gbps. La compatibilità con le versioni precedenti garantisce una perfetta integrazione con i dispositivi HDMI esistenti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per i dispositivi con porte HDMI rivolte verso il retro, dove lo spazio è limitato o la profondità è limitata
- Connessione ad angolo ascendente per ridurre la tensione del connettore dovuta alla flessione

Caratteristiche

- RIDUCE LA TENSIONE SUL CONNETTORE: l'adattatore HDMI angolato verso l'alto collega una porta HDMI a un cavo per ridurre la tensione sulla porta; l'adattatore HDMI bidirezionale maschio-femmina funge da salvaporta, riducendo l'usura delle porte HDMI
- FUNZIONALITÀ HDMI 2.0: L'HDMI ad alta velocità supporta l'HDR10 dinamico con elaborazione a 10 bit per una qualità dell'immagine vibrante; audio a 7.1 e 32 canali con ritorno del canale audio (ARC); compatibile con HDMI 1.4/1.2
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: contatti placcati in oro durevoli, testati oltre 10.000 inserimenti per garantire l'integrità fisica del connettore a lungo termine; il rivestimento esterno in PVC testurizzato offre una presa migliore e protegge dall'usura
- APPLICAZIONI: Ideale per installazioni con spazio limitato dietro i dispositivi (televisori montati a parete o armadi AV); consente un migliore accesso alle porte HDMI nascoste o rivolte verso il retro; HDMI 2.0 Port Saver riduce la tensione sulle porte
- SPECIFICHE TECNICHE: Nero; HDMI maschio-femmina ad angolo ascendente; bidirezionale; alimentato da bus; HDMI 2.0 ad alta velocità; 4K 60Hz; supporta HDR10/HDCP 2.2/CEC/ARC; audio a 32 e 7.1 canali; larghezza di banda di 18 Gbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Standard del settore	HDMI 2.0

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	Testato oltre 10.000 cicli di inserimento dei connettori
Protocolli supportati	HDMI 2.0

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 176°F)
Umidità	10% - 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Angolare destro
Tipo enclosure	PVC
Lunghezza prodotto	1.2 in [3.1 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [10 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	3.6 in [9.1 cm]
Larghezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.5 oz [14.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore HDMI 2.0 ad angolo discendente - M/F
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

