

3,7m HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - UHD 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Ultra HD HDMI Monitore, Projektoren, TVs & Displays - Schwarzes HDMI Kabel - M/M

Produkt-ID: HDMM12



This High Speed HDMI™ Cable with Ethernet is designed to deliver superior video and audio performance while ensuring reliable connectivity with a variety of HDMI devices, including HDTVs, stereo receivers, projectors, gaming consoles, and more.

High Speed HDMI™

This HDMI 1.4b cable supports Ultra HD 4K resolutions (3840x2160p at 30Hz, or 4096x2160p at 24Hz), Full HD (1920x1080p at up to 120Hz), and a bandwidth of 10.2 Gbps for seamless video and audio transmission. It also supports wide aspect ratios, making it perfect for both home entertainment systems and professional presentations. With support for 3D video and 8-channel audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), you can enjoy a fully immersive viewing and listening experience.

Premium Build Quality

Constructed with 30 AWG copper wire, gold-plated connectors, and superior EMI shielding using Al-Mylar foil and a copper braid, this cable minimizes signal loss and interference. This ensures clear, high-quality audio and video transmission with exceptional reliability.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Merkmale

- **HOCHGESCHWINDIGKEIT HDMI KABEL:** 3,7 m HDMI 1.4b Kabel mit Ethernet unterstützt 4K Video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbit/s Bandbreite, breites Bildformat, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **LANGLEBIG:** 3,7 m Ultra HD 4K Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel (voll vergossen) mit langlebigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; Flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen/Beschädigung durch wiederholtes Biegen oder groben Gebrauch
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 30AWG Leiter mit vergoldeten Steckern und eine EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und Kupfergeflecht verbessern die Signalintegrität und zuverlässigkeit und sorgen für eine höhere Video und Audioqualität mit diesem HDMI 1.4 Kabel
- **ANWENDUNGEN:** Verwenden Sie dieses 4K HDMI Kabel in Heimbüros, Konferenzräumen, Büros oder Klassenzimmern; arbeitet mit Laptop, Workstation & Soundbar für Präsentationen auf UHD/4K Monitor, Projektor und großen Bildschirm; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3,7 m | Schwarz | HDMI 1.4b | HDMI Kabel Stecker auf Stecker | 30 AWG | Vergoldete Stecker | PVC Mantel | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Farbe | HDMI 1.4 und älter | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C (77 °F)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	12.0 ft [3.7 m]
Produktlänge	12.0 ft [3.7 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	6.9 oz [196 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.2 in [13.1 cm]
Paketbreite	14.5 in [36.9 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.5 oz [242.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 12 ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.