

Cavo HDMI da 2m - Cavo HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Cavo Video UHD 4K 30Hz - Cavo Monitor HDMI 1.4 Ultra HD per Proiettori, TV e Display - Nero - M/M

ID prodotto: HDMM2M



Il cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori, garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora.

#### HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz), Full HD (1920x1080p fino a 120Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

#### Qualità Costruttiva Premium

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

## Caratteristiche

- CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ: Cavo HDMI 1.4b da 2m con Ethernet; Video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2 Gbps, Formato Video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- RESISTENTE: Cavo video HDMI Ultra HD 4K ad alta velocità da 1m; Rivestito in resistente e flessibile PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e i danni dovuti alle ripetute torsioni; Ideale per ambienti commerciali
- QUALITÀ: cavo convertitore da Mini HDMI a HDMI realizzato con filo 30AWG; Connettori placcati in oro e schermatura EMI con lamina in Alluminio e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale fornendo video e audio di alta qualità
- APPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K ideale per casa/ufficio/sale conferenze/aula, funziona con laptop, workstation professionale e soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettore o display di grandi dimensioni; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECIFICHE: 2m|Nero|HDMI 1.4b|Cavo HDMI Maschio Maschio| 30AWG | Connettori placcati in oro | Guaina in PVC | Schermatura: alluminio e rame (Copertura 65%) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

### Connettore/i

Connettore A      1 - HDMI (19 pin)

Connettore B      1 - HDMI (19 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	5.6 oz [158.9 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione      1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 2 m - HDMI - M/M

---

#### Informazioni sulla garanzia

Warranty      A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.