

Cavo HDMI da 3m - Cavo HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Cavo Video UHD 4K 30Hz - Cavo Monitor HDMI 1.4 Ultra HD per Proiettori, TV e Display - Nero - M/M

ID prodotto: HDMM3M



Il cavo HDMI® ad alta velocità HDMM3M da 3 m presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e una robusta struttura di alta qualità che consente un affidabile collegamento HDMI a HDMI tra dispositivi quali lettori Blu-Ray™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Nota: questo articolo sostituisce il cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m di StarTech.com - HDMI- M/M (HDMIMM10).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via
- Una vantaggiosa soluzione a cavo singolo per il collegamento di decoder e ricevitori A/V ad alta definizione

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** Cavo HDMI 1.4b da 3m con Ethernet; Video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2 Gbps, Formato Video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **RESISTENTE:** Cavo video HDMI Ultra HD 4K ad alta velocità da 1m; Rivestito in resistente e flessibile PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e i danni dovuti alle ripetute torsioni; Ideale per ambienti commerciali
- **QUALITÀ:** cavo convertitore da Mini HDMI a HDMI realizzato con filo 30AWG; Connettori placcati in oro e schermatura EMI con lamina in Alluminio e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale fornendo video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ideale per casa/ufficio/sale conferenze/aule, funziona con laptop, workstation professionale e soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettore o display di grandi dimensioni; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECIFICHE:** 3m|Nero|HDMI 1.4b|Cavo HDMI Maschio Maschio| 30AWG | Connettori placcati in oro | Guaina in PVC | Schermatura: alluminio e rame (Copertura 65%) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Connettore B		1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	60% at 25°C
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	6.9 oz [195.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.2 in [13.2 cm]
	Package Width	14.7 in [37.4 cm]
	Package Height	1.0 in [2.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [200.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m - HDMI - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.