

Cable 5m HDMI 2.0 de Alta Velocidad con Ethernet con Certificación Premium - Cable HDMI de 4K a 60Hz - HDR10 - ARC - Ultra HD - para Monitores 4K UHD - M/M

ID del Producto: HDMMV5M



Este cable HDMI 2.0 certificado de alta velocidad de 5m admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (3840x2160p), un ancho de banda de 18 Gbps, Alto Rango Dinámico (HDR10) y Dolby Vision para obtener una mayor relación de contraste y colores vivos.

El cable también cuenta con el canal de retorno de audio (ARC) con hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, y Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad y está certificado por un Centro de Pruebas Autorizado HDMI para garantizar que es compatible con las funciones de alto ancho de banda. Se ha realizado una prueba EMI para garantizar una interferencia mínima de las señales inalámbricas.

- Lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado que mejora la protección EMI
- Cubierta de TPE flexible de larga duración y alivios de tensión.
- El TPE es un material no tóxico y es libre de halógenos.
- Los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión garantizan una calidad de vídeo superior y una mayor fiabilidad.

Este cable de primera calidad ha sido probado para soportar más de 10.000 inserciones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** El cable HDMI de Alta Velocidad Premium soporta 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps de ancho de banda, HDR10, relación de aspecto ultra ancha, ARC, vídeo 3D, audio de 32 canales (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), colorimetría BT.2020
- **CABLE PREMIUM HDMI 2.0:** Diseñado y construido para mejorar la integridad de la señal - Conectores revestidos de aluminio fundido a presión para evitar la degradación de la señal inducida por EMI - Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión
- **DURADERO:** Probado para más de 10.000 inserciones y más de 600 ciclos de doblado en un ángulo de 120° - Cubierta de TPE y alivios de tensión de TPE moldeado que contrarresta la tensión de los dobleces - TPE no es tóxico y es libre de halógenos
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficina, funciona con ordenadores/portátiles/estaciones de trabajo - Cable HDMI UHD para conectar televisores/monitores/proyectores, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG - Funciona con HDMI 2.0 Ultra HD, y otras resoluciones
- **ESPECIFICACIONES:** 5 metros - HDMI 2.0 - Cable HDMI certificado Premium - Cable de Alta Velocidad con Ethernet - Color: Gris y negro - HDMI macho a macho - Diámetro exterior: 6,5mm - 28AWG - Cubierta: TPE - Blindaje EMI: Trenzado de lámina de Al-Mylar

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0b
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Digital Máxima	4K de 60Hz - 3840x2160
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	10.2 oz [288.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.4 in [13.7 cm]
Ancho de la Caja	13.6 in [34.6 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.1 oz [286.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad Premium
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

