

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5" SAS II/SATA III – 6 Gbps HDD

Produkt ID: HSB3SATSASBA




Den HSB3SATSASBA löstagbara bakpanelen för 3 enheter gör att du snabbt kan installera och hot swappa 3,5" enheter från datorns framsida genom att göra om två fack på 5,25" till ett hot swap-gränssnitt så att du kan ansluta upp till tre 3,5" SATA- eller SAS-hårddiskar (HDD).

För ännu mer mångsidighet kan hårddiskfacket samverka med SATA I/II/III- och SAS I/II-hårddiskar – ett idealiskt hjälpmedel för systemapplikationer för bolag.

För en snabb och säker metod för att installera och ta bort enheter har bakpanelen utmatningsspakar och en låsningsdesign. Facket har utmärkt värmeavledning med en inbyggd fläkt och solitt aluminiumhölje med ventilation för att förhindra enhetsfel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Imaging – för nya systembyggen eller -konfigurationer, använd hot swap-facket i mastersystemet för att snabbt kopiera Windows OS till flera tomma hårddiskar

- Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation som du kan använda som en flyttbar lösning för säkerhetskopiering
- IT-miljöer där du snabbt behöver sätta in/byta ut hårddiskar utan behov av externa HDD-kabinett

Funktioner

- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Med bakpanelen med hot swap för tre hårddiskar kan du omvandla två 5,25-tums fack till ett hot-swappable gränssnitt så att du kan ansluta upp till tre 3,5-tums SATA- eller SAS-hårddiskar (HDD)
- **MAXIMAL KOMPATIBILITET:** För ännu mer mångsidighet kan bakpanelen på det flyttbara stället användas med SATA I/II/III- och SAS I/II-hårddiskar - ett idealiskt hjälpmedel för systemapplikationer för bolag. Ström- och statuslampor för varje fack
- **ENKEL INSTALLATION:** Denna SATA-bakpanel med hot swap utan fack har individuella utmatningsspakar för varje fack och en nyckellåskonstruktion (innehåller två nycklar) för snabb och enkel installation och borttagning av hårddiskar
- **BIBEHÅLLER OPTIMAL TEMPERATUR:** Bakpanelen med hot swap för tre hårddiskar har en ventilerad inneslutning i solid aluminium, som ger utmärkt värmeavledning, och en inbyggd fläkt med hastighetsreglering, vilket bidrar till att förhindra hårddiskfel. UL VO-klassad för brandfarlighet
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här bakpanelen med tre hårddiskfack är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 70 mm
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	3
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar

Antal interna 3,5 tums fack 3

Fläktlagerstyp Glidlager

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbit/s
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
Allmänna specifikationer	Fläktspecifikationer: Hastighet: 3000 RPM+10 %Luftflöde: 27,60 cfm (vid statiskt nolltryck)Ljudnivå: 26,72 dB-A

Kontakt(er)

Enhetskontakter	3 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Värdkontakter	3 - SATA (7-stifts, data) 2 - SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED för aktivitet på enhet 1 1 - LED för aktivitet på enhet 2 1 - LED för aktivitet på enhet 3
-----------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	5 %~85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	7.6 in [19.4 cm]
Produktbredd	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöjd	3.3 in [8.5 cm]
Produktvikt	1.9 lb [0.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	10.0 in [25.3 cm]
Paketets höjd	5.0 in [12.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 SATA HDD-bakpanel
	3 - 45 cm SATA-kabel
	2 - Facknyckel
	1 - Instruktionsbok
	1 - Paket med installationsskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.