

1-Port Seriell auf Ethernet Adapter, Serial TCP IP Server, Wand/DIN Montage, RS232 Ethernet Adapter/LAN Konverter, RS232 auf RJ45/RS232 über Ethernet Adapter für RS232-Ferngeräte

Produkt-ID: I13-SERIAL-ETHERNET



Dieser 1-Port Seriell zu IP-Konverter ist eine effiziente Lösung für die Fernverbindung und -steuerung einer Vielzahl von seriellen RS232-Geräten über ein IP-basiertes Netzwerk.

Die Familie der DB9 zu Ethernet Adapter nutzt dieselbe Windows Virtual COM Port Software und Web User Interface (WebUI) für ein einheitliches Erlebnis. Benutzer können die Windows-Software verwenden, um alle Geräteserver innerhalb eines Netzwerks anzuzeigen und zu verwalten und um virtuelle COM-Ports einzurichten. Alternativ dazu bietet die WebUI eine plattformunabhängige Methode, mit der Benutzer von jedem Betriebssystem aus auf diese Geräteserver zugreifen und sie konfigurieren können. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Administratoren ihr Netzwerk von Device Servern effizient verwalten können, unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.

Die Produktfamilie umfasst die folgenden Optionen:

- 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter mit PoE (I13P-SERIAL-ETHERNET)
- 1-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I13-SERIAL-ETHERNET)
- 2-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I23-SERIAL-ETHERNET)
- 4-Port Seriell auf Ethernet Adapter (I43-SERIAL-ETHERNET)

Der Konverter ist in einem Vollmetallgehäuse untergebracht, das eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen gewährleistet. Der DB9 über IP-Konverter enthält alle notwendigen Teile für die Wand- und DIN-Schienenmontage. Mehrere Montagelöcher entlang des Gehäuses ermöglichen die Installation in der für die jeweilige Anwendung am besten geeigneten Ausrichtung. Das kompakte Design von 1.8x1x3.2in (46.1x 25x 81.9mm) ist ideal für Umgebungen, in denen der Platz knapp ist.

Der TAA-konforme IP auf Seriell-Konverter verfügt über einen einzelnen RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss und unterstützt die Protokolle Telnet Server (RFC2217), TCP Server, TCP Client und UDP für eine vielseitige Netzwerkkonnektivität. Er enthält außerdem ein Universalnetzteil, unterstützt Stufe 4 ESD-Schutz (15kV Luft/8kV Kontakt) und kann bei Bedarf 5VDC über Pin 9 liefern.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- SERIELLER PORT AUF IP-KONVERTER: Verbinden Sie diverse entfernte serielle RS232-Geräte über IP-basiertes Netzwerk; für POS-Systeme, Barcode-Lesegeräte, Sensoren, Wiegesysteme, CNC-Steuerungen & PLCs; DB9 Anschluss unterstützt bis zu 921,6Kbps; TAA-konform
- EINHEITLICHE ÖKOSYSTEMERFAHRUNG: Alle unsere Geräteserver nutzen dieselbe Verwaltungssoftware und Web-UI; Ansicht/Verwaltung einzelner Geräte einheitlicher UI auf jedem OS; Windows-Software zum Setup virtueller Com-Ports und Verwaltung aller Server im Netz
- FLEXIBLE KONFIGURATIONEN: LAN zu RS232-Konverter bietet TCP Client/Server Mode, um serielle Tunnel zwischen zwei Servern über LAN zu nutzen; Einstellungen export/import, benutzerdefinierte Namen/Speicherorte, Admin-Passwortschutz und aufrüstbare Firmware
- ETHERNET UND STROM OPTIONEN: Ein 10/100Mbps RJ45-Port mit Auto-Negotiation; Server für serielle Geräte arbeitet über Telnet (RFC2217)/UDP/TCP; Seriell-LAN-Konverter enthält einen Stromadapter und unterstützt 5V über Pin 9 für serielle Geräte
- ROBUSTES & MONTIERBARES GEHÄUSE: Ganzmetallgehäuse gewährleistet Langlebigkeit in rauen Bedingungen; Unterstützt Stufe 4 ESD-Schutz (15kV Luft/8kV Kontakt); Inkl. der nötigen Teile für die Wand- und DIN-Schienenmontage; Abmessungen 46.1x 25x 81.9mm
- SERIELL ZU IP KONVERTER OPTIONEN: Unsere Familie von Geräte Servern umfasst die folgenden Optionen: I13-SERIAL-ETHERNET (1 Port), I13P-SERIAL-ETHERNET (1 Port mit PoE), I23-SERIAL-ETHERNET (2 Port), und I43-SERIAL-ETHERNET (4 Port)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports

1

Schnittstelle	Seriell
Industrienormen	IEEE 802.3u (100BASE-TX) , IEEE 802.3i (10BASE-TX) , EIA/TIA-232
<hr/>	
Leistung	
Serielles Protokoll	RS-232
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
Datenbit	7, 8
Flussregelung	RTS/CTS , X-ON/X-OFF, None
Parität	None, Even, Odd, Mark, Space
Stoppbit	1, 2
Fernverwaltungsfunktion	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Unterstützte Protokolle	IP, Telnet RFC2217, TCP Server, TCP Client, and UDP
<hr/>	
Steckverbinder	
Steckverbindertyp(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - RJ-45
Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - DB 9-pin Serial
<hr/>	
Software	
Betriebssystemkompatibilität	Die Virtual COM Software unterstützt nur Windows®.

Kompatibel mit 8, 8.1, 10, 11

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Hinweis: Die Hardware des Geräteservers ist mit macOS® und Linux® kompatibel. Die mitgelieferte Virtual COM Software ist jedoch nicht mit diesen Betriebssystemen kompatibel. Bei Verwendung mit macOS® und Linux® kann der Geräteserver nur über die WebUI konfiguriert werden.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	<p>1 - RJ-45
Rechte LED
Dauerhaft grün: Ethernet-Verbindung
Grün blinkend: Aktivität
Aus: Ethernet ist nicht verbunden
</p> <p>2 - DB-9
Obere LEDBlinkt grün: Aktivität
Um den DB-9-Anschluss herum
Obere LED: Datenübertragungsaktivität
Untere LED: Empfangsdaten-Aktivität
Aus: Keine Aktivität
</p> <p>1 - Strom-LED
Dauerhaft grün: Strom ist an
Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet
Grün blinkend: Rückstellung auf Werkseinstellungen
</p>
--------------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.48A
Ausgangsspannung	5V DC
Ausgangsstrom	3A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	15W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	1.8 in [4.6 cm]
Produktbreite	3.2 in [8.2 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	5.5 oz [155.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	9.7 in [24.6 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Seriell über IP-Geräteserver
	1 - DIN-Schienen-Set
	1 - Montagebügel
	4 - Montagebügel-Schrauben
	1 - Universales Netzteil
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

