

Cisco GLC-SX-MMD compatibel SFP Transceiver module - 1000BASE-SX

Productcode: GLCSXMMDSTT



De GLCSXMMDST is een TAA-conforme, Cisco GLC-SX-MMD compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-SX conforme netwerken, op een afstand tot 500 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 500 m
- MTBF: 861.479 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-SX-MMD
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1.25 Gbps
Max. overdrachtsafstand	500m [1640ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex

	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	MTBF	861,479 hours
	Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	For use in Gigabit fiber networking equipment and media converters
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5~90% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.2 in [5.7 cm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [19.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
	Breedte Verpakking	3.0 in [7.7 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP transceiver
-------------	---------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.