

SFPモジュール／Cisco製品GLC-SX-MM-RGD互換／1000BASE-SX準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: GLCSXMMRGDST



Cisco製GLC-SX-MM-RGD互換SFPモジュール。Cisco®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大550mの距離に対応し、1000BASE-SX準拠のネットワークで安定した1GbE接続を提供します。

技術仕様:

- ・波長: 850nm
- ・最大データ転送レート: 1.25Gbps
- ・タイプ: マルチモード光ファイバ
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 550m
- ・MTBF: 3,381,761時間
- ・電力消費: 1W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFP光トランシーバです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・Cisco製スイッチ／ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
- ・リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・Cisco GLC-SX-MM-RGDとの100%互換性を保証
- ・全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術
- ・光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
- ・1W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
業界標準	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

性能

最大データ転送速度	1.25 Gbps
最大伝達距離	550m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	1 Gbps
MTBF	3,381,761時間
消費電力(W)	< 1 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバー LC 2芯
--------------	------------------

特記 / 必要条件

注意	Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
----	-------------------------------------

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

環境条件

動作温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	56.6 mm [2.2 in]
製品横	1.4 cm [0.5 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	15.0 g [0.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	9.3 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	46.0 g [1.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー
---------	----------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。