

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

ID del Producto: ICUSB2321F



El Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto con un chipset FTDI y Retención de COM, ICUSB2321F permite convertir un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serial RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar dispositivos seriales. Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, permitiendo reasignar en forma automática el mismo valor del puerto COM al puerto en caso de desconectar el cable y volverlo a conectar al computador host, o reiniciar el sistema. El ICUSB2321F utiliza el chipset FTDI que brinda soporte para ajustes adicionales, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones. Su compatibilidad con una amplia lista de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, hace de este producto una solución fácil de integrar en entornos mixtos. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado
- Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices
- Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta
- Conecte y programe paneles LED y de señalización digital con puertos de comunicación serie
- Conecte un receptor de satélite, un módem serie o una PDU

Características

- Chip FTDI USB Integrado UART
- Tasa de baudios hasta 115,2Kbps
- Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Se alimenta desde el puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo
- Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	115,2 Kbps

	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Mark, Space
	Bits de Detención	1, 2
	MTBF	836.981,2 horas
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.2 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [90.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 oz [170.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS232
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.